

品番 EA910ED-24～-28
品名 静電気帯電防止作業ブーツ

半導体素子の製造・組立・検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに好適な作業ブーツ！

軽量で足蒸れが少ない！



品番	サイズ	
EA910ED-24	24.0cm	取扱い中止
EA910ED-24.5	24.5cm	取扱い中止
EA910ED-25	25.0cm	取扱い中止
EA910ED-25.5	25.5cm	
EA910ED-26	26.0cm	取扱い中止
EA910ED-26.5	26.5cm	取扱い中止
EA910ED-27	27.0cm	取扱い中止
EA910ED-28	28.0cm	取扱い中止

【仕様】

- クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
- 半導体素子の組立、検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに
- JIS T8103相当
- 材質…甲部:ビニールレザー、カバー:ポリエステル静電布、ソール:P.V.C.
- 重量(26cmで)…700g/1足

【特長】

- ◆ クリーンルーム対応静電気帯電防止靴です。
- ◆ 静電気防止性能は $1.0 \times 10^5 \Omega \leq R \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$ (JIS-8103-(2001)の範囲内にあります。
- ◆ 洗濯可能です。また、耐洗濯性が抜群に良く、靴の変形、収縮も少なく、外底も剥離もせず耐久性に優れています。
- ◆ 中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用。蒸れ感が少なく、足裏全面よりのアース方式で安定した静電気防止性能が得られます。
また、防汚染性布の使用により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
- ◆ 通気性、透湿性が良く、保湿性がない腓材を使うことで快適な作業性を実現しました。
- ◆ クッション性の良いウレタン2層底は、磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
- ◆ P.V.C.(塩化ビニール)底
(ポリ塩化ビニールのコンパクト軽量底で、塩ビ底タイプではもっとも耐磨耗性に優れています。)