

ゼリー状瞬間強力接着剤 シアノン T G

シアノン T Gは、シアノアクリレートモノマー（単量体）を主成分とした瞬間強力接着剤で、被着体の表面及び空気中の微量な水分により、急激に化学反応（イオン重合）をしてポリマー（重合体）となり、この時に強力な接着結合が得られます。

1．特徴

- ・ 垂れない・流れないゼリー状接着剤で、垂直面・天井面に塗布して接合作業ができます。
- ・ 可使時間に余裕があるため、接着剤塗布後の貼り合わせに時間をかけることができます。
- ・ 金属、ゴム、プラスチック、皮革、木材など広範囲な材料を接着することができます。
- ・ 従来のシアノ系接着剤に比べて比較的大きな面積の接着が可能です。

2．性状

品 名	シアノン T G
主 成 分	エチルシアノアクリレート
外 観	無色～淡黄色ゲル
比 重（20℃）	1.06
粘度（mPa・s / 25℃）	10,000
引 火 点（℃）	80

3．性能

セットタイム（秒）	45
引張剪断強度（N/mm ² ）	15

試験方法

JIS K 6861 - 1995「α - シアノアクリレート系接着剤の試験方法」

テストピース：鋼/鋼

温 湿 度：23℃ - 50%RH

ここに記載しました試験結果につきましては、弊社の研究作業標準に基づいたもので、信頼しうるものであると考えられますが、使用条件、材料の種類、品質によりかなり相違することもあります。御使用前に実際の使用条件、材料にて御試験、御検討頂きますよう、お願い申し上げます。