



品番 別表による
 電気用品の記号  JET




適合電線：仕上り外径 φ7～φ10.8

適合圧着端子：

0.75mm²～1.25mm² RAV, RAP1.25-3.5
 2mm² RAV, RAP2-3.5

ストリップ長：



別表		
品番	材質	処理
MH2572	フェノール樹脂	色：黒
MH2572W	ユリア樹脂	色：白

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
9	パーカー鉾	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3.5×12
7	絶縁板	1	ポリプロピレン樹脂	色：白	
6	バンド(B)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド(A)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	抑え金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	端子刃	2	黄銅板	ニッケルめっき	
2	接地端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっき	
1	器台	1	別表による	別表による	

尺 度	三角法	定格 2P+E. 15A. 125V.	品名
1	単位 mm	作成 2000年10月23日	接地 2P 15A 引掛プラグ

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.