




品番

MP2537

電気用品の記号




☆適用電線

公称断面積 0.75mm² ~ 2mm²
仕上り外径 φ9.9mm ~ φ14mm

☆適用圧着端子

0.75mm², 1.25mm² R1.25-3.5
2mm² R2-3.5

☆電線加工寸法



8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×18
7	リング	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	バンド(小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド(大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	端子刃 大(丸頭)	1	黄銅板	ニッケルめっき	
3	端子刃 小(丸頭)	3	黄銅板	ニッケルめっき	
2	端子板	1	合成ゴム	色: グレー	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色: 黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 度 1 1	三角法	定格 3P+E.15A.250V.	品 名 接地 3P 15A ゴムプラグ
	単位 mm	作成 2007年12月20日	

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.