

EA920DE-2
(ステンレスコート)

- 研磨によって鏡面仕上げが得られます。
- 防錆・耐水・耐湿に
- 火気厳禁
- 耐熱温度 110℃迄
- 有害性注意
- 内容量 200ml
成分 キシロール 含有量 30～40%
- カラー…シルバー
- すでに塗装されている面に塗る場合には下の塗料を侵すことがありますので、あらかじめ目立たない部分で試しをしてください。塗る面の錆、油分、水分、ゴミなどを完全に除去してから吹付けてください。
- 雨の日等の湿度の高い時は塗装しないでください。
- 塗装する素地の材質によってプライマー(下塗り)の必要な場合があります。
- 比重の大きい顔料が缶の中で沈殿しております。使用の前に缶を激しく振って沈殿を溶いてから塗装をしてください。
- 塗装する面から30～40cm離して塗装してください。
- 一度に厚塗りをせず30分程度の間隔を置いて2～3回に分けて塗装してください。
- 30分～1時間程度で手につかない状態に乾燥します。
- 24時間自然放置で一応の乾燥状態まで硬化しますが、完全硬化までは5～10日程度を要します。
- 鏡面仕上げをされる場合は専用の研磨剤を使用して研磨してください。未硬化の時は研磨しても良好な鏡面は得られませんのでできるだけ完全な硬化状態で研磨してください。