

## EA920SA仕様

- ・スプレーするだけで、各種車・機械・器具の能力不能となった箇所を速やかに接点部分の復帰が得られ電気の流れが回復する。
- ・金属・ゴム・樹脂・塗装等を侵さない。

<使用用途> 接点復活剤

<使用ルート> 機械工場 自動車修理工場

<使用方法> 通電不良個所にスプレーする。

<成分> 炭化水素系溶剤  
アルコール系溶剤

<性状>

- ・ 外観 無色透明液体
- ・ 密度 0.74(20℃)
- ・ 引火点 -5℃以下
- ・ 燃焼性 あり
- ・ 揮発性 極めて高い

<使用上の注意>

- ・ 子供の手の届く所に置かない。
- ・ 目や口に入った場合は直ちに水で洗い流し医師の診断を受ける。
- ・ 0～40℃の所に保管する。
- ・ 炎に向けて使用しない。ストーブやコンロ等火気の付近では使用しない。
- ・ 火気を使用している室内で多量に使用しない。
- ・ 使い切ってから捨てる。

<素材に対する注意点>

- ・ 強酸化剤との接触を避ける。
- ・ 引火性液体
- ・ 高圧ガス(LPG)を使用した可燃性の製品。