

商 品 仕 様 書					№ 1	
					全 2	
1. 型 式						
1 - 1 定 格		6 A 250 V				
1 - 2 適 合 法 規		電気用品安全法(特定電気用品)				
1 - 3 結 線 方 式		リード線式				
1 - 4 受 金		E26(JIS C7709)				
2. 保 証 品 質						
2 - 1 性 能		・試験方法はJIS C8306(配線器具の試験方法)による。 ・試験場所は常温(5℃～35℃)常湿(相対湿度45%～85%)状態とする。				
温度上昇		30℃以下				
絶縁抵抗 (500V絶縁抵抗計)		極性を異にする充電金属部の間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 (人が操作の際、触れる絶縁物を含む)			100MΩ以上 100MΩ以上	
耐電圧		極性を異にする充電金属部の間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 (人が操作の際、触れる絶縁物を含む)			1500V1分間 1500V1分間	
防水性能		JIS C0920の防雨形の試験に適合				
耐熱性		110℃±3℃ 3時間放置				
受金取付部の強度		使用状態における受金と外かくとの間のねじりトルク 2N・m1分間				
口出線の強度		90Nの張力を15秒間加え芯線の移動3mm未満				
3. 環 境 条 件						
3 - 1 使 用 場 所		・屋外屋側等、但し常時多量に水がかかる場所の使用不可。 ・ソケットは床上または地表上2m以上に取り付けてください。				
3 - 2 使用周囲温度範囲		-10℃～+55℃				
品番	WW2400		品名	防水ソケット(30cmリード線付)		改 3

商 品 仕 様 書

№ 2

全 2

4. 使用上の注意事項

- (1) 水気のある所では、必ず受金口を下向きにしてください。
- (2) コードの被覆が傷付いたまま使用しないでください。
- (3) コードを無理に曲げたり、ねじらないでください。
- (4) 電球、器具取り替え前には必ず電源を切ってください。
- (5) ソケット位置は、床上または地上2 m 以下では使用しないでください。
- (6) 白熱電球は 100ワット以下でお使いください。
- (7) 接続負荷はJIS C 7709に規定されるE26/25に適合する電球をお使いください。
E26/27等、上記以外の電球を使用されますと、口金の一部が露出し感電する恐れがあります。電球の仕様に関しては、電球メーカーにご確認ください。

5. 安全確保のための施工上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

5-1 施工上の禁止事項

- (1) 本品の施工は必ず本仕様書の記載内容をおまもりください。



誤った施工をされますと器具の動作不良・端子部の異常発熱・発火等の恐れがあります。

6. 品質保証について

6-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

6-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WW2400

品
名

防水ソケット(30cmリード線付)

改