

EA921S-5 タッピングスプレー



- 内容量…420ml
- プラスチックノズル付 (φ 2.5 × 95(L)mm)

■特徴

- 塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。

■用途

- 各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑。

■性能・性状

- 極圧性: 1.5MPa以上 (曾田式四球法750rpm順次加重法)
- 銅板腐蝕: 1a (100°C × 1hr) ● 使用温度範囲: 100°C以下

■成分

- 鉱油 ● 極圧添加剤 ● 防錆剤 ● LPG
- 第四類第三石油類 252ml エアゾール 危険等級Ⅲ

- 総重量…454g

