

安全上のご注意

警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。



警告

- 器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
- 端子ねじの締付けが緩い状態で、使用しないでください。
- 電線を加工する時は、心線を切ったり傷を付けないようにしてください。
- より線を半田あげして接続しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。
- 電線は、器具の消費電力に合ったものをお使いください。



注意

- 濡れた手で触れないでください。
- 製品にひび・割れなどが発生した状態では使用しないで下さい。
- スイッチのつまみの操作力が極端に弱くなったものは使用しないでください。
- 温度や湿度の高いところでは、使用しないでください。
- 乳幼児が触れたり手の届くところに放置しないでください。
- 水・油・洗剤などをかけないでください。
- 直射日光はなるべく避けてご使用ください。

【結線方法】

適用電線

ビニル平行コード (VFF)

1.25mm², 2mm² 2心

保護被覆付ビニル平行コード


1.8mm², 2mm² 2心

結線方法


- ・適用電線にプロテクターを通してから、下図のストリップ寸法に合せて加工し、必ず適正圧着端子を適正な工具でカシメてください。
- ・端子ねじは、確実に締付けてください。
(推奨締付けトルク: 0.75N・m ~ 0.8N・m)
- ・結線後、右図のように電線とプロテクターを所定の位置に挿入し、裏蓋を組立ねじで確実に固定してください。
(裏蓋を取付ける際、電線を挟まないように注意してください。)

電線ストリップ寸法 (参考値)

ビニル平行コード (VFF) の場合



保護被覆付ビニル平行コードの場合



適用圧着端子

1.25mm² R1.25-3.5

1.8mm², 2mm² R2-3.5

