



「切」の場合の表示

注記 裏面刻印は組立により逆方向になることがあります。

端子部詳細図(2:1)

|         |  |
|---------|--|
| 定 格     | 7 A 300 V AC   |
| 適 合 法 規 | 電気用品安全法(特定電気用品)  |
| 参 考 規 格 | JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)による   |
| 適 用 電 線 | ゴム絶縁袋打コード(FF)(0.75 mm <sup>2</sup> )、ビニル平形コード(VFF)(0.75 mm <sup>2</sup> )<br>ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK)(0.75 mm <sup>2</sup> ) |

|    |       |             |        |                      |
|----|-------|-------------|--------|----------------------|
|    | 端子ねじ  | 黄銅線         |        |                      |
|    | 端子板   | 黄銅板(t0.7)   |        |                      |
| 5  | 組立ねじ  | 鉄線          |        | 亜鉛めっき<br>クロメート処理(三価) |
| 4  | ブッシング | 特殊軟質塩化ビニル樹脂 | オフホワイト |                      |
| 3  | ハンドル  | PBT樹脂       | グレー    |                      |
| 2  | カバー   | ユリア         | オフホワイト |                      |
| 1  | ボディ   | ユリア         | オフホワイト |                      |
| 番号 | 構成要素  | 材料          | 色彩     | 備考                   |

**商品仕様図**

|                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| 品番                | WH5007KP                               | 改 | 1 |
| 品名                | ベター7A中間スイッチ<br>(袋打コード用・ブッシング付)(ホワイト)/P |   |   |
| <b>パナソニック株式会社</b> |  |   |   |