

ノンブリード型



(塗装非汚染型)

硬化後、塗装しても塗膜への汚染が少なく、汚れが付きにくい。

水性系塗料	
AUクイック	他基材
複層弾性系塗料	
AUクイック	他基材

塗装後6ヶ月経過時の目地の状態



●グレー ○ホワイト

※色調は現物と多少異なる場合があります。

速硬化

硬化が速く、塗装までの時間が短くなり、作業時間が短縮できる。

1成分形アクリルウレタン系シーリング材(特許登録済)

ボンド AUクイック®

JSIA F★★★★認定品



■用途

●コンクリート・モルタルのひび割れ補修・Uカットシール ●防水下地処理
●塗装下地の足場つなぎシール ●ボックスカルバート・ヒューム管・U字溝
などの各種土木目地のシール ●RCの打ち継ぎ目地・誘発目地

※使用できない用途


透明ガラスや透明プラスチックなどで接着面に日光が当たる部分、大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手。

■特長

●硬化が速い。●仕上げ塗材との密着性が良く、ほとんど汚染しない。●肉やせが少ない。●作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。●各種防水材に対する接着性に優れ、ほとんど汚染しない。●多くの被着体に対して、優れた接着性を示す（専用プライマー併用の場合）。

■使用法（施工手順）

●アルミ防湿膜を破る ●ノズルカット ●カートリッジガンにセット



①施工する箇所のゴミ・サビ・油などの汚れ、下地・仕上材のレイタンスを取り除き、溶剤清掃後、よく乾燥させる。②必要に応じ、マスキングテープ（養生テープ）を目地際にそってしっかりはる。③目地に、必ず専用の「ボンド シールプライマー（＃7または＃9、＃1）」を充分に塗布し、30～60分乾燥させる。④ノズルを外し、口元のアルミ防湿膜をドライバーなどの先で破り大きく広げ、再びノズルを取り付け、先端を目地幅よりやや小さめにカットしてからカートリッジガンに装着する。⑤目地底にノズルをあて、すみずみまで充てんする。⑥充てん後すみやかにへら仕上げを行い、マスキングテープ（養生テープ）をはった場合には除去する。

※目地の形状・材質によって異なりますが、5～7日でゴム状に硬化します。
※塗装は施工後7日以内に行ってください。（塗装時間が遅くなると、塗料の密着性が低下する場合があります。）また、**塗料の種類によって密着性が悪いものや、表面がベタついて汚れることがあるので、あらかじめ確認の上、使用してください。**
※不要部分に付着したときは、すみやかに布や塗料うすめ液でふき取ってください。※目地からはみだした部分や、シーリング材の厚みが1mm以下の薄い部分に、溶剤系シーラーを直接塗布すると塗膜にしわが発生する場合があるので注意してください。※シリコン系または変成シリコン系シーリング材が完全硬化せずに、隣接して本品を施工する場合、硬化不良となりますので注意してください。塗料のアルコール系溶剤によっても同様の現象が発生します。

■注意事項



■使用上の注意
①火気に注意する。②作業場所は充分に換気する。③本来の用途以外には使用しない。④皮フにふれないように注意し、必要に応じて保護具を着用する。⑤取り扱いは、手洗いおよびうがいを充分に行う。

■応急処置
①皮フや服についたときは、すぐにふき取り、石ケンと水でよく洗い落とす。
②眼に入ったときは、すぐに洗眼し、医師の手当てを受ける。③誤って飲み込んだときは、早急に医師の診察を受ける。

■保管上の注意
①子供の手の届かない所に保管する。②直射日光を避け、温度が5～35℃の水や湿気の少ない涼しい場所で保管する。③開封後は原則として使いきるようにする。残ったときは完全密封して、湿気の少ない涼しい場所に保管する。

■廃棄上の注意
①廃液は法令に従って処理すること。
※本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ずご確認の上、ご使用ください。
※本品は改良のため性状、性能を変更する場合があります。予めご了承くださいますようお願いいたします。（記載の性状等は2017年3月現在のもので、不明の点はお問い合わせ願います。）

■有効期間：6ヶ月（5～35℃の冷蔵所保存の場合）

■色 調：グレー、ホワイト

■容量・入数：NET.333ml 1ケース＝20本（10本×2）

湿気厳禁

■技術データ

●性状および物性

項 目		ボンド AUクイック		
外 観		着色ペースト	－	
色 調		グレー・ホワイト	－	
比 重		1.38	JIS A 1439	
体 積 損 失		10以下	JIS A 5758	
押 し 出 し 性（5℃）		3.2秒	JIS A 1439	
ス ラ ン プ	タ テ	0mm	JIS A 5758	
	ヨ コ	0mm		
H型引張接着性 （標準養生後）	50%引張応力	0.41N/mm ²	JIS A 1439 被着体：モルタル プライマー： シールプライマー#9	
	最大引張応力	0.95N/mm ²		
	最大荷重時の伸び	483%		
	破壊状態	シーリング材の凝集破壊		
タイプ A デュロメータ硬さ		38	JIS K 6253	
指触乾燥時間(23℃ 50%)		40min	JIS A 1439	
内 部 硬 化 (経時後の硬化厚さ)	5℃ 50%	6時間	1.1mm	－
		24時間	1.8mm	
		48時間	3.3mm	
	23℃ 50%	6時間	1.5mm	－
		24時間	3.7mm	
		48時間	6.1mm	
	40℃ 70%	6時間	2.5mm	－
		24時間	6.9mm	
		48時間	13.5mm	

●被塗装性

	ボンド AUクイック		ボンド AUシール	
	付着	汚染	付着	汚染
弾 性 リ シ ン	○	○	○	○
水 性 系 塗 料	○	◎	○	◎
溶 剤 系 エ ナ メ ル 塗 料	△	◎	△	◎
単 層 弾 性	○	◎	○	◎
複 層 弾 性	○	◎	○	◎
2成分形アクリルウレタン塗料	○	◎	○	◎
水性ウレタン系塗料	○	◎	○	◎
水性シリコン系塗料	○	◎	○	◎
合成樹脂調合ペイント	○	○	○	○
フタル酸樹脂エナメル	○	○	○	○

※付着性 ○：良好 △：可 / 汚染性 ◎：汚染なし ○：使用可
△：場合によって汚染あり（バリアープライマーを使用すれば可）

国際単位系(SI)による数値の換算は、1kgf=9.8N、1cP=1mPa・s、1kgf・cm=9.8×10⁻²J、1MPa=1N/mm²です。1N/mm²は約10.2kgf/cm²に相当します。

コニシ株式会社

ホームページアドレス
http://www.bond.co.jp/

●お問い合わせは下記、もしくは左記へ。

大 阪 本 社／大阪府大阪市中央区道修町1-7-1(北浜TNKビル) 〒541-0045 TEL.06(6228)2931
東 京 本 社／東京都千代田区神田錦町2-3(竹橋スクエア) 〒101-0054 TEL.03(5259)5733

名古屋支店／愛知県名古屋市中区新栄町2-4(坂種栄ビル) 〒460-0004 TEL.052(217)8622
福岡支店／福岡県福岡市南区清水3-24-24(日吉ビル) 〒815-0031 TEL.092(551)1762
横浜支店／神奈川県横浜市中区新横浜3-20-12(新横浜望星ビル) 〒222-0033 TEL.045(514)2450
札幌支店／北海道札幌市東区北八条東3-1-1(宮村ビル) 〒060-0908 TEL.011(731)0351
仙台営業所／宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 〒981-3133 TEL.022(342)1393
前橋営業所／群馬県前橋市大友町1-11-10 〒371-0847 TEL.027(289)8313
栃木営業所／栃木県下野市柴262-9 〒329-0412 TEL.0285(43)1511
千葉営業所／千葉県千葉市中央区松波2-13-20(オフィス松波) 〒260-0044 TEL.043(305)5970
静岡営業所／静岡県静岡市駿河区曲金6-6-41(アトラス東静岡) 〒422-8006 TEL.054(654)2552
金沢営業所／石川県金沢市駅西本町3-16-11(エムロード駅西) 〒920-0025 TEL.076(223)1565
高松営業所／香川県高松市天神前10-1(高松天神前ビル) 〒760-0018 TEL.087(835)2020
広島営業所／広島県広島市西区己斐本町1-9-12(己斐本町ビル) 〒733-0812 TEL.082(507)1911
沖縄営業所／沖縄県那覇市真嘉比3-19-35 〒902-0068 TEL.098(884)7521

JチZ01-12 AUクイックチラシ

1998. 11. 10000(T)41-VT
2011. 10. 10000(T)17-D
2017. 04. (T) -PB