

EA930TA-3 液状ガスケット



シリコーンを主成分とした半乾性粘弾型の液状ガスケットです。常温で空気に触れると硬化しゴム状の弾性体を形成します。セミスランプ性で、流動性が良好にもかかわらず、肉盛性に優れていますのでクリアランスの大きい接合面のシールにも効果を発揮します。また、耐熱性にも優れていますので高温のかかる接合面のシールにも威力を発揮します。無溶剤ですので労働安全衛生法に基づく有機溶剤中毒予防規則を配慮する必要がなく、安心して使用できます。



《特長》

- ①耐熱、耐寒性に優れています。
-60℃～250℃の広い温度範囲内で、安定したゴム状弾性を保ちます。
- ②肉盛性に優れています。
セミスランプ性で流動性が良好にもかかわらず、肉盛性に優れクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。
- ③耐振動、衝撃性に優れています。
塗布後硬化してゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動、衝撃性を発揮します。
- ④有機溶剤を全く含んでいません。
硬化する時にほとんど肉やせしません。また労働安全衛生法に基づく有機溶剤中毒予防規則の適用を受けませんので取扱が容易です。
- ⑥耐侯性、電気絶縁性に優れています。
- ⑦硬化時に不快な臭気がありません。
- ⑧優れた耐油性を有しています。

《性状》

主成分	シリコーン	硬さ・Hs	45
外観	一液性ペースト状	引張強さ・kgf/cm ²	15
色相	灰色	伸び・%	320
粘度・25℃・P	700	せん断接着力・kgf/cm ²	8
比重・25℃	1.55	指触乾燥時間・分	60
不揮発分・%	99		
引火点・℃	135		
発火点・℃	500以上		
流動性	セミスランプ		

《容量》

250gチューブ入り