

EA934WA-1,EA934WA-1A(水中リペアスティック)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。



使用上の注意

- ・目や肌に刺激性あり、肌に付くと赤くなるかも知れません。
- ・保護可能な服、保護手袋、保護めがねを着用してください。
- ・もし肌に付いた時は、すぐに石鹸と水でよく洗い流して下さい。

特長

- ・アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。
- ・溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。
- ・固まったら機械使用できます。(穴あけ、ヤスリがけ、ネジ立て)
- ・多目に塗っても問題ははありません。
- ・上からペンキを塗る事も可能です。

仕様

ベース材質…エポキシ樹脂とセラミック充填剤

混合後の色…白

混合後接着可能時間(20℃)…15分

硬化時間…60分(強度50%)(20℃)

完全硬化時間…24時間

耐熱温度…-50℃～+120℃(一時的なら+150℃まで)

耐圧強度…75N/mm²

張伸強度…6.2N/mm²

硬度…65(ショワード)

耐化学物質…アルコール、エステル、溶解塩、希釈酸、アルカリ溶液

貯蔵寿命…18ヶ月(18～25℃部屋)









内容量…EA934WC-1:115g EA934WC-1A:57g

使用可能素材

- ・金属
- ・木材
- ・ガラス
- ・セラミック
- ・コンクリート
- ・プラスチック(ファイバーグラス含む)


使用可能場所

- ・燃料タンク、水タンク
- ・冷却装置
- ・配電盤
- ・パイプ
- ・衛生機器、水泳プール、マリン用品



使用方法

- ・表面をきれいにし、油分も取除き、必要なら滑り止めして下さい。
- ・気温20℃ぐらいの部屋で使用して下さい。
- ・気温が高い時は硬化時間が短くなります。
16℃以下では、硬化に時間がかかります。5℃以下では、硬化が止まります。
- ・必要な量だけ切ってこねて下さい。
- ・表面に混合されたものを塗り、15分以内に処理して下さい。
- ・湿気や水のある所での作業では硬化が始まるまでに混合物を力強く表面に押し付けて下さい。
- ・約60分で固まり、機械使用できます。(穴あけ、ヤスリがけ、ネジ立て)
- ・多量に塗っても問題ありません。
- ・湿気や水気のある場所、下水道の作業する時は素早く処理して下さい。
- ・割れ目を継ぎ、穴をふさいで、割れた部分を補填してすき間をふさいで下さい。



株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-092