

WN 5241

埋込パイロットスイッチB

4 A 300 V AC

パナソニック株式会社

片切



ネーム付

4 A

適合負荷電流

0.1 A ~ 4 A

適合容量の目安

[100 V機器の場合]

換気扇
(力率0.6の場合)

10 W ~ 240 W

白熱灯
(力率1.0の場合)

10 W ~ 400 W

蛍光灯
(力率0.4の場合)

10 W ~ 160 W

使用上のご注意

- 10 W 未満の負荷では、発光ダイオードが点灯しない場合があります。
- 負荷を短絡させないでください。
内部のコイルが断線して使用できなくなります。
- 0.1 A 未満では、赤色ランプが点灯しません。

適合負荷電流 **0.1 A ~ 4 A**

安全上のご注意



発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

- コンセント回路で使用する場合は、**換気扇専用** にする
- 負荷容量を超えて使用しない
- 4 A以上の負荷には使用しない!**
- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
- 3コ接続する場合、スイッチ1コ当たり、3 A以下で使用する

施工店様へのお願い

- コンセント回路で使用する場合は、同梱の「負荷容量シール」をプレートに貼り付けてください。

適用電線

φ 1.6 φ 2 Cu(銅)単線専用

より線にはWV2500棒型圧着端子をご使用ください。

結線方法

