






品番

ME7022

電気用品の記号



[注意]使用する電線の選定は内線規程に基づき、許容電流などを考慮して行ってください。

●適用電線

VCTF	0.75mm ² ・1.25mm ² ・2mm ² 3心
・仕上り外径：φ7～φ8.5	

●適用圧着端子

0.75mm ² ・1.25mm ²	R1.25-4
2mm ²	R2-4

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
9	シール	1	ユポ		
8	六角ナット	2	黄銅線		M3.5
7	タッピンねじBタイト	1	鋼線	ニッケルめっき	φ3.5×15
6	コード押え	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	接地端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっき	
4	端子刃(B)	1	黄銅板		
3	端子刃(A)	1	黄銅板	ニッケルめっき	
2	蓋	1	ユリア樹脂	色：白	
1	器台	1	ユリア樹脂	色：白	
尺 度	三角法	定格 2P+E.20A.125V.	品 名	20A125V接地L形プラグ	
1	単位 mm	作成 2015年 7月17日		(丸形コード用)	

株式会社 明 工 社

MEIKOSHA CO.,LTD.