






☆適用電線
公称断面積 2mm²～3.5mm²
仕上り外径 φ8mm～φ12mm
☆適用圧着端子（絶縁被覆付をご使用下さい）
2mm²・・・RAV2-4、RAP2-4
3.5mm²・・・RAV5.5-4、RAP5.5-4

9	パーカー鉋	2	炭 素 鋼 線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ 3 × 6
8	なべ小ねじ	2	炭 素 鋼 線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3 × 1 4
7	絶縁板	1	ポリプロピレン樹脂	色：白	
6	コードグリップ（タップなし）	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	コードグリップ（タップ付）	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	抑え金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	縦端子	1	黄銅板	ニッケルめっき	
2	横端子	1	黄銅板	ニッケルめっき	
1	器 台	1	フェノール樹脂	色：黒	
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度 1 1	三角法	定 格 2P. 20A. 250V.	品 名 2 P 2 0 A プ ラ グ （ グ リ ッ プ 付 ）		
単位 mm	作 成 2 0 0 5 年 9 月 2 6 日				
株 式 会 社 明 工 社					