







適用電線


- 銅単線 $\phi 2\text{mm}$ 、 $\phi 2.6\text{mm}$
- ・はさみ込み接続 (ストリップ長: 16mm)




- より線: 3.5mm^2 、 5.5mm^2
- ・圧着端子接続
- 丸形圧着端子: (R3.5-4, R5.5-4)



() 内寸法は、R5.5-4 使用の場合



別表	
品番	蓋の色
MH2875	黒
MH2875WW	白



5	セムスねじ		2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×2.2
4	大頭丸平小ねじ		3	黄銅線		M4×1.0
3	取付金具		2	鋼 板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	蓋		1	ユリア樹脂	色：別表による	
1	器 台		1	ユリア樹脂	色：黒	
部 番	部 品 名		個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度 1 1	三角法	定 格 3P. 20A. 250V.		品 名	3P 20A 引掛埋込コンセント	
	単位 mm	作 成 2012年10月 2日				
株式会社 明 工 社						