







NEMA L15-30P 準拠



- 適用電線
仕上外径：
φ14mm ~ φ18.5mm



● コード加工図

適用圧着端子
3.5mm²…R3.5-5, 5.5mm²…R5.5-5, 8mm²…R8-5

はさみ込み接続の場合、電線ストリップは、
()内寸法を参考にしてください。

| | | | | | |
|----|--------|---|-------|---------------|-------|
| 11 | なべ小ねじ | 2 | 炭素鋼線 | 亜鉛めっき・クロメート処理 | M4×18 |
| 10 | リング | 1 | 硬鋼線 | 亜鉛めっき・クロメート処理 | |
| 9 | バンド(小) | 1 | 鋼板 | 亜鉛めっき・クロメート処理 | |
| 8 | バンド(大) | 1 | 鋼板 | 亜鉛めっき・クロメート処理 | |
| 7 | なべ小ねじ | 2 | 炭素鋼線 | 亜鉛めっき・クロメート処理 | M4×14 |
| 6 | 小端子刃 | 1 | 黄銅板 | ニッケルめっき | |
| 5 | 大端子刃 | 2 | 黄銅板 | ニッケルめっき | |
| 4 | 接地端子刃 | 1 | 黄銅板 | ニッケルめっき | |
| 3 | 蓋 | 1 | ユリア樹脂 | 色：黒 | |
| 2 | 器台 | 1 | ユリア樹脂 | 色：黒 | |
| 1 | ゴムボデー | 1 | 合成ゴム | 色：黒 | |

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 処理 | 摘要 |
|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|----|----|
| 尺度 1 1 | 三角法 単位 mm | 定格 3P+E. 30A. 250V. 作成 2003年4月21日 | 品名 接地3P30A引掛ゴムプラグ | | |