


セレクトースイッチ(手動) パネルカットφ16mm用
 EA940DA-13 2ノッチ(90°)
 EA940DA-14 3ノッチ(90°)

品番	接点構成			ノッチ位置
	左	中央	右	
EA940DA-13 (1a1b)		-		
EA940DA-14 (2a2b)				

- 奥行き寸法を42.5mmに統一化
- 金貼り接点とスライド構造により
5V、1mAでの使用が可能
- UL/CSA規格、EN規格を認定取得



※写真はDA-14

<仕様>

- 定格絶縁電圧 U_i …AC/DC250V
- 耐久性…手動25万回以上
- 耐電圧(充電部対アース間)…AC2000V(1分間)
- 絶縁抵抗…100MΩ以上(DC500Vメガにて)
- 短絡保護装置…Fuse 1A
- 使用周囲温度…-20~70°C
- 相対湿度…45~85%RH
- 操作部保護構造…IP40(閉鎖形)

- サイズ18×24mm
- 重量…DA-13:16.1g
DA-14:17.1g

