



品番
ME2624

電気用品の記号  **JET**




☆適用電線

公称断面積 1.25mm² ~ 2mm²
仕上り外径 φ11mm ~ φ13mm

☆適用圧着端子

1.25mm² R1.25-3.5
2mm² R2-3.5

☆電線加工寸法



6	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×16
5	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	バンド(小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	バンド(大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	器台	1	フェノール樹脂	色:黒	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色:黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺度 1/1	三角法	定格 2P+E. 15A. 125V.	品名 15A 125V 接地防水コネクターボデー
	単位 mm	作成 2000年 6月 1日	

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.