

# 安全上のご注意

警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

## 感電、焼損や発熱による火災の原因になります



### 警告

- 器具に表示されている定格を超えて、使用しないでください。
- 端子ねじの締付けが緩い状態で、使用しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。
- 適用電線以外のものは、使用しないでください。
- より線を半田あげして、接続しないでください。
- 使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。



### 注意

- 濡れた手で触れないでください。
- カバーなどに亀裂が発生した状態では、使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは、使用しないでください。
- プラグを中途半端に差し込んだでは、使用しないでください。
- 油や洗剤などをかけないでください。
- 直射日光はなるべく避けてご使用ください。

## 【結線方法】

### ■適用電線

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 1CT,2CT,2RNCT   | 0.75mm <sup>2</sup> ～2mm <sup>2</sup> 2心 |
| 2PNCT,VCT,S-VCT | 1.25mm <sup>2</sup> ～2mm <sup>2</sup> 2心 |
| CTF,RNCTF       | 2mm <sup>2</sup> 2心                      |

### ■適用圧着端子

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 0.75mm <sup>2</sup> |                   |
| 1.25mm <sup>2</sup> | ..... R1.25 - 3.5 |
| 2mm <sup>2</sup>    | ..... R2 - 3.5    |

### ■結線方法

- ・適用電線をストリップ寸法に被覆をむき、必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。
- ・端子ねじは、確実に締付けてください。  
(推奨締付けトルク：0.75N・m～0.8N・m)
- ・結線後、端子板の凸部がゴムカバーの凹部に嵌合するまで押し込んでください。
- ・電線は、コードグリップでゴムカバーが著しい変形をしないように確実に締付けてください。

### ■電線ストリップ寸法(参考値)

