

EA940DD-11

火災報知用ベル



特 長

- ・火災報知器、非常警報用はじめ、防災用ベルとして一般に多く使用されているベル
- ・低消費電流で大きな音を発生する高性能モーターベル

材 質

ゴング...アルミ製 (赤塗装)
ベース...スチール製 (メッキ鋼板)

仕 様	定格電圧	DC24V	使用周囲湿度	45～85%[RH]
	使用電圧範囲	20.0～28.8V	音量	90dB/m
	定格電流	0.01A	定格寿命	80Hr
	最低動作電圧	19.2Vmax	耐電圧	500V1分間
	使用温度範囲	-10～+50	絶縁抵抗	100M 以上
	保存温度	-20～+60	重量	410g

サイズ

