

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。

- 警告**
- 器具に表示されている定格を超えて、使用しないでください。
 - 端子ねじの締付けが緩い状態で、使用しないでください。
 - 適用電線以外のものは、使用しないでください。
 - より線を半田あげして、接続しないでください。
 - 電線は器具の消費電力に合ったものをお使いください。

- 注意**
- 濡れた手で触れないでください。
 - カバーなどに亀裂が発生した状態では、使用しないでください。
 - 刃の曲がったプラグは、使用しないでください。
 - プラグを中途半端に差込んだ状態では、使用しないでください。
 - 油や洗剤などをかけないでください。
 - 直射日光はなるべく避けてご使用ください。

【結線方法】

適用電線

1CT, 2CT, 2RNCT	2mm ² ~ 3.5mm ² 3心
2PNCT, VCT, S-VCT	
CTF, RNC TF	3.5mm ² 3心


適用圧着端子

- ・ 2mm² R2 - 4
- ・ 3.5mm² R3.5 - 4

結線方法

- ・適用電線をストリップ寸法に被覆をむき、必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。
- ・端子ねじは、確実に締付けてください。
(推奨締付けトルク：1.1N・m ~ 1.2N・m)
- ・結線後、端子板の凸部がゴムカバーの凹部に嵌合するまで押し込んでください。
- ・コードグリップでゴムカバーが著しい変形をしない程度に注意して、電線を確実に締付けてください。

電線ストリップ寸法 (参考値)



a 寸法：2mm² 6mm
3.5mm² 7mm

