

製品仕様書

PH10L タイプ

使用電圧
AC/DC100V

LUNA ルナライト株式会社

承認

技術
00.4.21
佐藤


確認

技術
00.4.21
松原


担当

墨
00.4.13
谷

【外形図】



【回路図】



【絶対最大定格】

(Ta=25°C)

項目	略号	定格値	単位	備考
入力電圧	V _{ac}	110	V	AC (交流) 入力
動作温度	T _{opr}	-20 ~ +50	°C	
保存温度	T _{stg}	-30 ~ +80	°C	

【電気的・光学的特性】

(Ta=25°C)

品 番	測定条件→	V _{AC} =100V					備 考
	項 目→	光度 〔mcd〕	ピーク発光波長 〔nm〕	消費電流 〔mA〕			
	発光色	標準	標準	最小	標準	最大	
PH10L100-R	R	180	640	—	3.9	—	
PH10L100-O	O	340	610	—	3.9	—	
PH10L100-A	A	140	590	—	3.9	—	
PH10L100-G	G	45	523	—	3.4	—	
PH10L100-B	B	15	468	—	3.4	—	

【変更来歴】

	発行日	変更内容	実施時期	備考
	1999.12.20	新規発行		
△1	2000. 4.13	光度値変更: 反射鏡・LED 7°変更による	2000.4.13	