

EA940DH-221～DH-224 トグルスイッチ



DH-221

DH-222

DH-223

DH-224

■共通仕様

○接触抵抗…10mΩ以下
(DC2～4V 100mAにて)

○端子形状…はんだ端子

○レバー倒れ角度(α)…25°

○使用温度範囲…-10～+70℃

○はんだ耐熱性…はんだごてご使用の場合 温度350℃以下3秒以内

○端子形状…はんだ端子

品番	回路	機能動作	重量(g)	絶縁抵抗	耐電圧	機械的開閉耐久性	電氣的開閉耐久性
EA940DH-221	2極単投	ON-OFF	23.9	DC500V20 0MΩ以上	AC1.5kV1分間以上	30,000回以上	10,000回以上
EA940DH-222	2極双投	ON-ON	24.6				
EA940DH-223	3極双投	ON-ON	46.4	DC500V 1GΩ以上	AC2kV1分間以上	50,000回以上	25,000回以上
EA940DH-224	4極双投	ON-ON	52.8				

※全て取扱中止になりました。

■特長

○特殊な端子加締方式 二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。

○特殊銀合金の接点 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。



