

トグル Sシリーズ S-823



※写真はサンプル画像です。
色、形状は実物と異なる場合があります。
※実際の色、形状は必ず商品サンプルなどでご確認ください。

商品紹介

大電流用小形トグルスイッチ(Sシリーズ)・ねじ端子形:2極双投・小形で大電流の切換えに対応・ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂・耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れる・使用温度範囲:-10～70℃・ROHS指令対応(2006年7月1日出荷分より) 形名:S-823

商品概要

形名	S-823
カテゴリ	トグル
シリーズ	S
サブカテゴリ	非照光式
詳細表示用電流量1	30A 125V AC
詳細表示用電流量2	30A 250V AC
詳細表示用電流量3	30A 30V DC
使用温度範囲(℃)	-10/+70
極数	2極
機能1	ON-OFF-ON
操作部形状	基本レバー
端子部形状	ねじ端子
パネル取付方法	ねじ取付けタイプ
パネル取付穴寸法目安(単位:mm)	12.5Dia.
取付可能パネル厚目安(単位:mm)	5.5Max.
取得規格	CSA,UL
取得規格形名	S-823CSA,S-823UL
環境性能	RoHS