

商 品 仕 様 書

№ 1

全 2

本仕様書適用品番・品名一覧表

品番	品名
WW3403	送り付レセプタクルB
WW3403P	送り付レセプタクルB/P

1. 型 式

- 1-1 定 格 6 A 250 V
- 1-2 適合法規 電気用品安全法(特定電気用品)
- 1-3 結線方式 巻締端子式
- 1-4 受金 E26(JIS C 7709に準拠)

2. 保証品質

- 2-1 形状および材料・色彩 商品仕様図による

2-2 性 能

- ・試験方法は、JIS C 8302(ねじ込みソケット類)試験方法による。
- ・試験場所は、常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度45%～85%)状態とする。

温 度 上 昇	30℃以下
絶 縁 抵 抗 (500 V絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ 以上 充電金属部と接地されるおそれがある非充電 開閉試験後 5 MΩ 以上 金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操 作の際に触れる絶縁物を含む)との間
耐 電 圧	極性を異にする充電金属部間 1 500 V 1 分間 充電金属部と接地されるおそれがある非充電 金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操 作の際に触れる絶縁物を含む)との間
耐 熱	150℃±3℃ 5 時間
端 子 部 強 度	0.8 N・mのトルクで締付け
受金取付部の強度	使用状態における受金と外かくとの間のねじりトルク 2 N・m 1 分間

3. 環境条件

- 3-1 使用場所 (1)住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2)過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側、
屋外などでは使用しないでください。

- 3-2 使用周囲温度範囲 -10℃～+40℃

品
番

WW3403
他1品番

品
名

送り付レセプタクルB 他1品種

改

5

商 品 仕 様 書

№ 2

全 2


4. 使用条件

4-1 適用電線


- ・600 V ビニル絶縁電線..... $\phi 1.6$ 、 $\phi 2$ 、 2 mm^2
- ・600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル..... $\phi 1.6$ 、 $\phi 2$ 、 2 mm^2
- ・600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線..... $\phi 1.6$ 、 $\phi 2$ 、 2 mm^2
- ・600Vポリエチレンケーブル..... $\phi 1.6$ 、 $\phi 2$ 、 2 mm^2

4-2 適用圧着端子

下図のもの又は同等サイズのものをご使用ください。



(日本端子製 R2-3.5)



(ニチフ端子工業製 2Y-3.5)

5. 安全確保のための使用上および施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

- (1) 本品の使用及び施工は、必ず本仕様書の記載内容をお守りください。
誤った施工をされますと器具の動作不良・端子部の異常発熱・発火等の恐れがあります。
- (2) 端子ねじはしっかりと締めつけてください。締めつけがゆるいと
発熱、発火等の原因になります。
- (3) 当商品に取付てある端子ねじ以外のねじは使用しないでください。
発熱、発火等の恐れがあります。

6. 品質保証について

6-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

6-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WW3403
他1品番

品
名

送り付レセプタクルB 他1品種

改