

# EA940DH-251～DH-254 トグルスイッチ(防水型)



DH-251  
DH-252

DH-253  
DH-254

| 品番          | 回路   | 機能動作      | 重量 (g) | 端子形状  |
|-------------|------|-----------|--------|-------|
| EA940DH-251 | 単極双投 | ON-ON     | 24     | はんだ端子 |
| EA940DH-252 |      |           | 27.4   | ねじ端子  |
| EA940DH-253 |      | ON-OFF-ON | 24.2   | はんだ端子 |
| EA940DH-254 |      |           | 27.2   | ねじ端子  |


## ■共通仕様

- 接触抵抗…10mΩ 以下 (DC5V 1Aにて)
- 絶縁抵抗…DC500V 200MΩ 以上
- 耐電圧…AC1.5kV 1分間以上
- 機械的開閉耐久性…50,000回以上
- 電氣的開閉耐久性…15,000回以上
- レバー倒れ角度( $\alpha$ )…24° ±4°
- 使用温度範囲…-30～+70℃
- はんだ耐熱性…はんだごてご使用の場合 温度350℃以下3秒以内

## ☞ IP60～67適合全防水タイプ

端子シールタイプは、端子部に接着剤を充填することにより、スイッチの内部にほこり・ガスの影響が及びません。

- ・パネル表面 IP67
- ・パネル内部 IP60



## ☞ IP67適合全防水タイプ

リード線付シールタイプは、端子シールタイプの端子部にカバーを設けて、接着剤を充填。端子部からのほこり、ガス、水、油の浸入を防止します。(パネル表面・内部IP67)

## ☞ 強制開離機構

接触部は強制開離機構を採用、耐溶着性に優れています。

(EA940DH-251,-252)

## ☞ バウンス防止機構

切換え部にバウンス防止機構を設けていることにより、安定した切換えで高い接触信頼性を実現しています。

## ☞ レバー下降防止機構

レバー下降防止機構の採用により、高い防水性と軽快な操作感を実現しています。

## ☞ 一体成形のパネル取付け部

パネル取付け部とハウジングは、一体成形にし高い防水性を実現しています。

## ☞ 難燃性・絶縁性に


## 優れたケース

ケースの成形材料はUL94V-0の認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しています。

## ☞ 付属品

防水キャップ  を取り揃えています。パネル表面の可動部にゴミ、油などが堆積するような場合、防水キャップの併用をお薦めします。

DH-251  
DH-252



DH-253  
DH-254

