

EA940DH-511、-512 多段式大型ロータリースwitch

※全て取扱中止になりました。



EA940DH-511

EA940DH-512

- フリス加工シャフト形 (切換え時接点短絡なし)
- 端子…はんだ ○電流量 (抵抗負荷)…AC125 12A、AC250V 6A
- 回路…DH-511: 1回路2~11接点、DH-512: 2回路2~11接点
- A寸法…DH-511: 24.5mm、DH-512: 34.5mm
- 重量…DH-511: 100.6g、DH-512: 133.2g

共 通 仕 様	
接 触 抵 抗	10mΩ以下 (DC2~4V 100mAにて)
絶 縁 抵 抗	DC 500V 200MΩ以上
耐 電 圧	AC 1.5kV 1分間以上
機械的開閉耐久性	15,000回以上
電氣的開閉耐久性	7,500回以上
使用温度範囲	-10~+70℃
切 換 角 度	30°
回 転 ト ル ク	一段目 539~637mN・m
	二段目以上 一段目+ (約49.0mN・m) × 段数
はんだ耐熱性	▶はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内

大電流量形

125V 12A ACの大電流の
切換えが可能です。

高接触信頼性のクリップ方式

可動接片が接触端子をクリップしながら
摺動する、セルフクリーニング機構
により、安定した高い接触信頼性を保
持します。

切換え時の2種類の短絡特性

切換え時に、可動接片が、現在接触している
接触端子と、切換わる先の接触端子とを、一
時的に短絡して切換わる、短絡方式 (ショー
ティング形) と、短絡しない方式 (ノンショー
ティング形) があります。

切換え接点数の 任意設定が可能

特殊な切換えストッパ構造に
より、切換え接点数を任意に
変更できます。

多接点・多回路形

1回路2~11接点の切換え
ができ、6回路まで可能な
多接点・多回路のロータリ
スイッチです。

確実な切換え操作感

スチールボールとコイルバネ
の組合わせにより、確実な切
換え操作感が得られます。

