

EA940MD-20、30 漏電遮断機

- 特 長：
- ・地絡・過負荷・短絡保護兼用
 - ・JIS互換性形
 - ・衝撃波不動型
開閉機サージ・雷サージなどにより誤作動する心配がなく、JIS C8371 による規格をクリアしています。
 - ・IC回路採用
IC回路(集積回路)を採用しました。このため、漏電特性が一段と安定し、漏電による火災を防止するとともに、人体に危険な電流を確実にとらえ、電路を遮断します。
 - ・小型、軽量で経済的
変流器。制御部・トリップ機構・遮断部および配線用端子がコンパクトな一体構造にまとめられ、モールドケースに収納されています。工事も安全ブレーカーと全く同様簡単です。
 - ・トリップフリー機構採用
ON・OFFスナップがたとえ固定されても、内蔵機構が確実に電路を遮断しますから安全です。

仕 様：	品 番	EA940MD-20	EA940MD-30	品 番	EA940MD-20	EA940MD-30
	フレーム容量	30AF		漏 電 検 出 方 式	電流動作型	
	極 数	2P		定 格 遮 断 容 量	1500A	
	素 子 数	2E		過電流引き外し方式	熱動式	
	配 電 方 式	1φ2W・1φ3W		使用周囲温度	-10～40℃	
	定 格 電 圧	AC100-100/200-200V		使用 条 件	屋内用	
	定 格 電 流	20A	30A	最大使用電線	8mm ²	
	定 格 感 度 電 流	30mA		接 続 方 式	ソルダレス方式	
	定 格 不 動 作 電 流	15mA		逆 接 続	可能	
	動 作 時 間	0.1秒以内		重 量	190g	
				型 式 認 可 番 号	取得済	

サイズ：2種共通

