

レバースイッチ 2極 08シリーズ


省資



レバースイッチ 2極 08シリーズ の特徴

樹脂製で小型軽量でワンタッチ取付が可能です。
ロッカースイッチの2極8シリーズと取付寸法が同じです。


レバースイッチ 2極 08シリーズ の形名体系



レバースイッチ 2極 08シリーズ の共通仕様

定格電圧電流 電圧 (AC) : V 電流 : A	電圧	電流						初期絶縁抵抗	DC 500 Vにて 100 MΩ 以上
	125	6	10	—	—	—	—	耐電圧	AC 1,500 V 1 分間
	250	3	5	—	—	—	—	電氣的開閉耐久性	10,000 回 (抵抗負荷)
100V 用ネオン球使用時の定格は AC125V のみの仕様。 200V 用ネオン球使用時の定格は AC250V のみの仕様となります。								使用温度範囲	— 20℃～+ 70℃
								半田耐熱性	300℃の半田ゴテで 3 秒以内
初期接触抵抗	20 mΩ 以下								

レバースイッチ 2極 08シリーズ の外形図



レバースイッチ 2極 08シリーズ のリード線接続端子

