


EA940DH-414~-416 ロッカースイッチ(照光式)



- 回路…2極単投
- 電流容量…9A 125V AC
- 接触抵抗…20mΩ以下(DC5V 1A)
- 絶縁抵抗…DC 500V 500MΩ以上
- 耐電圧…AC 1.5KV(端子・端子間) 1分以上
AC 3.0KV(端子・アース間)1分以上
- 機械的開閉耐久性…30,000回以上
- 電氣的開閉耐久性…10,000回以上
- 使用温度範囲…-10~+50℃
- ボタン倒れ角度…33° ±4°
- はんだ耐熱性…はんだごてご使用の場合温度350℃以下 3秒以内
- 重量…4.3g(共通)

※全て取扱中止になりました。

超高輝度LED (輝度レベル1)

全面照光ロッカスイッチ

超高輝度4元素LEDにより操作部を全面照光し、スイッチの切換え状況の識別が容易にできます。

また、照光部は緑、赤、黄色の3色を取り揃え、用途に応じて選択が可能です。

スナップイン取付け

パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。

鮮やかな照光状態を長期間保持

回路切換えの際に発生するアーク生成物の飛散影響を防止する遮蔽部を設けた構造(特許出願中)の採用により、照光部は鮮やかな照光状態を長期間にわたって保ちます。

9A 125V ACの高容量

小形でありながら9A 125V ACの高容量を実現しました。

軽快な操作感

パネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を実現しています。

均一な照光を実現


摺動部を側面に配列した独自の接触機構(特許出願中)により、照光部表面にムラや陰影がない均一な照光を実現しています。

UL規格, C-UL認定品

UL規格, C-UL (CSA規格適合) 認定品です。あらかじめ規格認定品の表示がされています。


はんだ/タブ兼用端子

ベースに高耐熱性樹脂を採用することにより、端子へのはんだ付け可能です。且つ、タブ端子にも対応可能です。(タブ#110共用)




接触端子番号	
②側に倒した時	①側に倒した時
②	①
OFF	1-1a 2-2a

超高輝度LED仕様				周囲温度 Ta=25℃
LEDの色	緑(M)	赤(R)	黄(Y)	単位
最大動作電流 I _{FM}	30			mA
推奨動作電流 I _F	20			mA
順電圧(標準値) V _F	2.1	1.95	2.0	V
最大逆電圧 V _{RM}	5			V
使用温度25℃以上の 場合の電流低減率 ΔI _F	0.39	0.41	0.29	mA/℃
使用温度範囲	-10~+50			℃



取付穴寸法図



パネル有効板厚: 0.75~2.00mm