

3.2GHz対応 スキマケーブル



CF75E



特長

- 4K8K 放送（3224MHz）対応スキマケーブルです。
- 高シールド構造で放送法「不要放射34 d BμV/m以下」に準拠・設計されたWi-Fi や携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい製品です。

標準性能表

CF75E					
周波数帯域(MHz)	DC~770	770~1489	1489~2150	2150~2602	2602~3224
挿入損失(dB以下)	1.5	2.5	3.0	4.0	5.0
電圧定在波比【VSWR】 (以下)	1.5	1.8	2.0		2.5
入出カインピーダンス(Ω)	75(F型)				
使用温度範囲(℃)	-10~+40				
寸法(mm)	500(H)×35(W)×20.5(D)				
質量(kg)	0.1				

付属品

- 防水キャップ1個
- 取付ねじ4本
- 両面テープ1シート