


EA940DH-601~DH-604 小型スライドスイッチ



DH-601
DH-602

DH-603
DH-604

■仕 様

- はんだ端子(銀接点)
- 電流容量: 6A125V AC、3A250V AC
- 接触抵抗: 10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
- 絶縁抵抗: DC500V 1GΩ以上
- 耐電圧: AC1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC1.5kV(端子・アース間) 1分間以上
- 機械的開閉耐久性: 100,000回以上 ○電気的開閉耐久性: 25,000回以上
- 重量: -601 1.5g、-602 1.6g、-603 2.7g、-604 2.8g
- ストローク(A寸法): -601、-603 2.2mm/-602、-604 3.5mm
- 使用温度範囲: -30~+85℃
- はんだ耐熱性: はんだごてをご使用の場合温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合温度270℃以下 5秒以内

☞フラックス浸入対策

スタンドオフを設け、フラックスの浸入に配慮しています。

☞連続取付けが可能

スイッチの連続取付けが可能のため、実装密度が上げられます。

☞はざれの良い操作感

操作部は、はざれの良い明確なフィーリングです。

ON・ON表示側から見た操作方向			銀端子・銀接点	
左	中央	右	単極双投	2極双投
			EA940DH-601	EA940DH-603
ON ON	— OFF	ON ON	EA940DH-602	EA940DH-604

☞操作性、視認性のよい大きなストローク

3形(ON・OFF・ON)、は、大きなストローク(3.5mm)で、操作性、視認性に配慮しています。

☞UL 94V-0のケース (非照光タイプ)

ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。

回 路	ON・ON表示側から見た操作方向		
	左	中央	右
単極双投	1-2	—	2-3
2極双投	1-2 4-5	—	2-3 5-6

