

EA942CH-41~-47

(油性 ニススプレー)

※EA942CH-42,-43,-45,-47は廃番商品となりました。

- 一液型ウレタンニス
- 用途 木工品、木製品、建物の木部
- 成分 合成樹脂(ウレタン樹脂)、顔料、有機溶剤
- 容量 420ml
- 標準塗り面積(2回塗り) 0.7~1.1m²
- 乾燥時間 夏期/1~2時間
冬期/3~6時間
- 油性
- 無鉛塗料
- 引火性あり、有害性あり

○ 使用方法

1. 塗る面のゴミ、油分、錆、カビ、ワックス等をとります。
2. 剥がれかかった古い塗膜は、皮すき、サンドペーパー等を使用して充分に取り除きます。
3. 目の粗い木部は木部用プライマーを塗装して、サンドペーパーを軽くかけます。旧塗膜がある場合は、サンドペーパー(#400くらい)で研磨します。
4. ニスがついて困る周囲はあらかじめマスキングテープなどで覆います。
5. 使用する時は容器を充分に振り(攪拌球の音が聞こえてから約30秒間)良く混ぜます。使用中も時々振り動かして中身を良く混ぜます。
6. ニスを吹きつける時、塗面と噴出口との間は25~35cmの間隔を取ります。ニスは楕円形に噴射されますが、ニスの出る赤い部分を回す事によって縦型にも横型にもかえられます。
7. 目立たない部分で試し塗りをして色、噴射の状態、乾燥性、下地への影響、密着性等を良く調べて異常が無い事を確かめてから塗ります。
8. 一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回塗り重ねます。更に塗り重ねる場合は1日(冬期は2日)以上おいて、1回目の塗膜にサンドペーパー(#600以上)を掛けてから塗ると、よりきれいに仕上がります。乾燥が不十分な場合、塗り膜がシワ上に浮き上がる事があります。

○ 用具の手入れ法

ペイントうすめ液で洗ってください。