



オキツモ 耐熱塗料

No. 601 黒

20109
作成日: 2008.07.01
改訂日: 2025.11.28

1. 使用用途

耐熱温度600°Cまで、屋内加熱設備外面用 等

2. 塗料性状

項目	内容
容姿	1液型
色相	黒
光沢	艶消
密度(23°C)	1.30±0.08 g/ml
粘度(23°C)	BM粘度計 3号ローター60回転 1000~1300mPa·s
加熱残分	58.0±2.0%
引火点	14°C
発火点	367°C(n-ブタノール)
貯蔵期間	6ヶ月
危険物表示	第4類第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤等
有害物質表示	トルエン キシレン エチルベンゼン n-ブタノール

注) 上記の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

3. 塗装基準

項目	内容	
適応素材	アルミ・鉄・ステンレス	
素地調整	2種ケレン以上 手工具、電動工具、又はblastによる	
調合法	使用前に十分攪拌し、均一に分散させる	
可使時間(20°C)	—	
希釈剤	No.50, No.100 シンナー	
塗装方法	塗装方法	刷毛塗り
	希釈率	0~10wt%
	塗装回数	2回
	標準使用量	120g/m ² /回
	標準膜厚(Dry)	40 μm
エアレス塗装条件例		ノズルNo:16C11(旭サナック) 圧力:6~8MPa(2次圧)

乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	1時間	30分	30分
	半硬化	2時間	1時間	1時間

注)
・標準使用量は、外気温や個々の条件により変動する可能性があります。
・標準膜厚は想定膜厚です。
・本塗料の仕様詳細は施工仕様書をご参照下さい。

4. 使用上の注意点

- 開缶後、堅い塊がなく一様になるまで十分攪拌した後使用する。
- 被塗装面の油、湿気、塵埃などを除去してから塗装すること。
- 下記のような場合の塗装は避けること。
 - 降雨、降雪が予想される時。
 - 外気温が5°C以下の時。
 - 露点との差が3°C以内の時。
 - 相対湿度が85%以上の時。
 - 風の強い時。
- 常温乾燥では半硬化程度で、目安として180°Cで20分以上加熱する事で硬化します。
- 稼動により一時的に粘着性を帯び発煙しますが、やがて煙は止まり塗膜は硬化します。
- 使用後の塗料は、皮張り防止の為、密封して貯蔵すること。
- その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、製品安全データーシート(SDS)を御参照ください。
- 本塗料は一般工業用途向けに供給しており医療用途への使用に適した設計や製造はしておりません。従いまして医療用途へのご使用については適性や安全性の十分な評価、医療専門家の見解や法的規制に基づきご判断いただく必要があります。



施工仕様書

作成日: 2008.07.01
改訂日: 2021.05.07

オキツモ 耐熱塗料 No. 601 黒

●刷毛塗り

工程		商品名	希釀剤	希釀率 (wt%)	標準使用量 (g/m ² /回)	標準膜厚 Dry(μm)	塗装間隔 (20°C)
1	適応基材			アルミ・鉄・ステンレス			
2	素地調整			2種ケレン以上 (手工具、電動工具、又はblastによる)			
3	塗装 (1回目)	No. 601 黒	No.50 No.100 シンナー	0~10	120	20	16時間以上 12日以内
4	塗装 (2回目)		No.50 No.100 シンナー	0~10	120	20	—

●エアレス塗装

工程		商品名	希釀剤	希釀率 (wt%)	標準使用量 (g/m ² /回)	標準膜厚 Dry(μm)	塗装間隔 (20°C)
1	適応基材			アルミ・鉄・ステンレス			
2	素地調整			2種ケレン以上 (手工具、電動工具、又はblastによる)			
3	塗装	No. 601 黒	No.50 No.100 シンナー	10~20	300	40	—

【注意事項】

- ・常温乾燥では半硬化程度で、目安として180°Cで20分以上加熱する事で完全硬化します。
- ・希釀剤は目安として、20°C未満の場合はNo.50シンナー、20°C以上の場合はNo.100シンナーをお使い下さい。



塗膜性能表

technical
information

性 1-600*-002

オキツモ耐熱塗料 600シリーズ

項目	方法	結果
硬度	鉛筆硬度(600°C/3Hr 加熱後) JIS K5600-5-4 による	9H
耐熱 密着性	600°C/16Hr 加熱後、基盤目セロテープテスト JIS K5600-5-6 による	分類 0
耐熱 耐食性	600°C/16Hr 加熱後、 塩水噴霧試験 24Hr (クロスカット有) JIS K5600-7-1 による	異状なし
耐熱 耐水性	600°C/16Hr 加熱後、 水道水 24Hr 浸漬	異状なし

(1999 年度 JIS 規格による)

試験片作製条件

素材	鉄
前処理	ブラスト
塗装方法	エアースプレー
乾燥条件	常温24Hr
膜厚(Dry)	40μ m



製品説明書

品名：No.980 鋳下塗

20109
作成日：2007.08.28
改訂日：2025.11.28

1. 特徴

シリコーン樹脂系塗料(溶剤型)
耐熱温度600°C
適合上塗：オキツモ耐熱塗料500～600シリーズ
屋内加熱設備外面等へ適応

2. 塗料性状

項目	内容
容姿	1液型
色調／光沢	鋳／艶消
密度 (23°C)	1.25±0.08g/mL
粘度 (23°C)	1200±300MPa (BM粘度計 3号ローター 60rpm)
不揮発分	52.0±2.0wt%
引火点	24°C
発火点	367°C(n-ブタノール)
貯蔵期間	6ヶ月

注) 上記の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

5. 塗装基準

項目	内容	
適合素地	アルミ・鉄・ステンレス	
素地調整	2種ケレン以上 手工具、電動工具、又はブラストによる	
調合法	使用前に十分に攪拌し、均一に分散させる	
可使時間	—	
希釈剤	No.50、No.100シンナー	
塗装方法	刷毛塗り	エアレス塗装
希釈率	10～20wt%	15～25wt%
塗装回数	1回	1回
標準使用量	140g/m ² /回	170g/m ² /回
標準膜厚(Dry)	20 μm	
エアレス	ノズルNo.：16C11(旭サナック)	
塗装条件例	圧力：6～8MPa(2次圧)	

3. 関連法規則

項目	内容
消防法上の危険物表示	第4類第2石油類(非水溶性)
労安法上の有機溶剤区分	第2種有機溶剤等
労安法上の表示有害物	エチルベンゼン キシレン n-ブタノール トルエン
劇物表示	—
PRTR 対象物質	エチルベンゼン キシレン トルエン
消防法上の指定数量	1000L

4. 組成

成分	配合(wt%)
シリコーン系樹脂	13.0
顔料	38.0
添加剤	1.0
溶剤	48.0

6. 注意事項

- 開缶後、堅い塊がなく一様になるまで十分攪拌した後使用して下さい。
- 被塗装面の油、湿気、塵埃などを除去してから塗装して下さい。
- 下記のような場合の塗装は避けて下さい。
 - 降雨、降雪が予想される時。
 - 外気温が5°C以下の時。
 - 露点との差が3°C以内の時。
 - 相対湿度が85%以上の時。
 - 風の強い時。
- 稼動により一時的に粘着性を帯び発煙しますが、やがて煙は止まり塗膜は硬化します。
- 使用後の塗料は、皮張り防止の為、密閉して貯蔵して下さい。
- その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、製品安全データーシート(SDS)を御参照ください。
- 本塗料は一般工業用途向けに供給しており医療用途への使用に適した設計や製造はしておりません。従いまして医療用途へのご使用については適性や安全性の十分な評価、医療専門家の見解や法的規制に基づきご判断いただく必要があります。



製品説明書

品名 : No.983 グレー 下塗

20109
作成日:2007.05.23
改訂日:2025.11.28

1. 特徴

シリコーン樹脂系塗料(溶剤型)
耐熱温度600°C
適合上塗:オキツモ耐熱塗料500~600シリーズ
屋内加熱設備外面等へ適応

2. 塗料性状

項目	内容
容姿	1液型
色調／光沢	グレー／艶消
密度 (23°C)	1.40±0.08g/mL
粘度 (23°C)	1600±400MPa (BM粘度計 3号ローター 30rpm)
不揮発分	59.0±2.0wt%
引火点	22°C
発火点	367°C (n-ブタノール)
貯蔵期間	6ヶ月

注) 上記の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

5. 塗装基準

項目	内容	
適合素地	アルミ・鉄・ステンレス	
素地調整	2種ケレン以上 手工具、電動工具、又はblastによる	
調合法	使用前に十分に攪拌し、均一に分散させる	
可使時間	—	
希釈剤	No.50、No.100シンナー	
塗装条件	塗装方法	刷毛塗り
	希釈率	10~20wt%
	塗装回数	1回
	標準使用量	140g/m ² /回
	標準膜厚(Dry)	20μm
塗装条件例	エアレス	ノズルNo: 16C11 (旭サナック)
	塗装条件例	圧力: 6~8MPa (2次圧)

乾燥条件	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	1時間	30分	30分
	半硬化	2時間	1時間	1時間
硬化条件				目安として、180°Cで20分加熱

注)
・標準使用量は、外気温や個々の条件により変動する可能性があります。
・標準膜厚は想定膜厚です。
・本塗料の仕様詳細は施工仕様書をご参照下さい。

3. 関連法規則

項目	内容
消防法上の危険物表示	第4類第2石油類(非水溶性)
労安法上の有機溶剤区分	第2種有機溶剤等
労安法上の表示有害物	エチルベンゼン キシレン n-ブタノール トルエン
劇物表示	—
PRTR 対象物質	エチルベンゼン キシレン トルエン
消防法上の指定数量	1000L

4. 組成

成分	配合 (wt%)
シリコーン系樹脂	13.0
顔料	45.0
添加剤	1.0
溶剤	41.0

6. 注意事項

- 開缶後、堅い塊がなく一様になるまで十分攪拌した後使用して下さい。
- 被塗装面の油、湿気、塵埃などを除去してから塗装して下さい。
- 下記のような場合の塗装は避けて下さい。
 - 降雨、降雪が予想される時。
 - 外気温が5°C以下の時。
 - 露点との差が3°C以内の時。
 - 相対湿度が85%以上の時。
 - 風の強い時。
- 稼動により一時的に粘着性を帯び発煙しますが、やがて煙は止まり塗膜は硬化します。
- 使用後の塗料は、皮張り防止の為、密閉して貯蔵して下さい。
- その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、製品安全データーシート(SDS)を御参照ください。
- 本塗料は一般工業用途向けに供給しており医療用途への使用に適した設計や製造はしておりません。従いまして医療用途へのご使用については適性や安全性の十分な評価、医療専門家の見解や法的規制に基づきご判断いただく必要があります。



施工仕様書

作成日: 2008.07.01
改訂日: 2021.05.07

オキツモ 耐熱塗料 No. 980 錫 + No. 601 黒

●刷毛塗り

工程	商品名	希釀剤	希釀率 (wt%)	標準使用量 (g/m ² /回)	標準膜厚 Dry(μm)	塗装間隔 (20°C)
1 適応基材			アルミ・鉄・ステンレス			
2 素地調整			2種ケレン以上 (手工具、電動工具、又はブラストによる)			
3 下塗	No. 980 錫	No.50 No.100 シンナー	10~20	140	20	16時間以上 12日以内
4 上塗 (1回目)	No. 601 黒	No.50 No.100 シンナー	0~10	120	20	16時間以上 12日以内
5 上塗 (2回目)		No.50 No.100 シンナー	0~10	120	20	—

●エアレス塗装

工程	商品名	希釀剤	希釀率 (wt%)	標準使用量 (g/m ² /回)	標準膜厚 Dry(μm)	塗装間隔 (20°C)
1 適応基材			アルミ・鉄・ステンレス			
2 素地調整			2種ケレン以上 (手工具、電動工具、又はブラストによる)			
3 下塗	No. 980 錫	No.50 No.100 シンナー	15~25	170	20	16時間以上 12日以内
4 上塗	No. 601 黒	No.50 No.100 シンナー	10~20	300	40	—

【注意事項】

- ・常温乾燥では半硬化程度で、目安として180°Cで20分以上加熱する事で完全硬化します。
- ・希釀剤は目安として、20°C未満の場合はNo.50シンナー、20°C以上の場合はNo.100シンナーをお使い下さい。



施工仕様書

作成日: 2008.07.01
改訂日: 2021.05.07

オキツモ 耐熱塗料 No. 983 グレー + No. 601 黒

●刷毛塗り

工程	商品名	希釀剤	希釀率 (wt%)	標準使用量 (g/m ² /回)	標準膜厚 Dry(μm)	塗装間隔 (20°C)
1 適応基材			アルミ・鉄・ステンレス			
2 素地調整			2種ケレン以上 (手工具、電動工具、又はブラストによる)			
3 下塗	No. 983 グレー	No.50 No.100 シンナー	10~20	140	20	16時間以上 12日以内
4 上塗 (1回目)	No. 601 黒	No.50 No.100 シンナー	0~10	120	20	16時間以上 12日以内
5 上塗 (2回目)		No.50 No.100 シンナー	0~10	120	20	—

●エアレス塗装

工程	商品名	希釀剤	希釀率 (wt%)	標準使用量 (g/m ² /回)	標準膜厚 Dry(μm)	塗装間隔 (20°C)
1 適応基材			アルミ・鉄・ステンレス			
2 素地調整			2種ケレン以上 (手工具、電動工具、又はブラストによる)			
3 下塗	No. 983 グレー	No.50 No.100 シンナー	15~25	170	20	16時間以上 12日以内
4 上塗	No. 601 黒	No.50 No.100 シンナー	10~20	300	40	—

【注意事項】

- ・常温乾燥では半硬化程度で、目安として180°Cで20分以上加熱する事で完全硬化します。
- ・希釀剤は目安として、20°C未満の場合はNo.50シンナー、20°C以上の場合はNo.100シンナーをお使い下さい。



塗膜性能表

technical
information

性 2-980+600*-002

オキツモ耐熱塗料 980(鋸) + 600シリーズ*

項目	方法	結果
硬度	鉛筆硬度(600°C/3Hr 加熱後) JIS K5600-5-4 による	9H
耐熱 密着性	600°C/16Hr 加熱後、基盤目セロテープテスト JIS K5600-5-6 による	分類O
耐熱 耐食性	600°C/16Hr 加熱後、 塩水噴霧試験 48Hr (クロスカット有) JIS K5600-7-1 による	異状なし
耐熱 耐水性	600°C/16Hr 加熱後、 水道水 24Hr 浸漬	異状なし

(1999 年度 JIS 規格による)

試験片作製条件

	下塗: 980	上塗: 601
素材	鉄	
前処理	blast	
塗装方法	エアースプレー	
乾燥条件	常温16Hr	常温24Hr
膜厚(Dry)	20μ m	40μ m



塗膜性能表

technical
information

性 2-983+600*-002

オキツモ耐熱塗料 983(グレー) + 600シリーズ*

項目	方法	結果
硬度	鉛筆硬度(600°C/3Hr 加熱後) JIS K5600-5-4 による	9H
耐熱 密着性	600°C/16Hr 加熱後、基盤目セローフテス JIS K5600-5-6 による	分類O
耐熱 耐食性	600°C/16Hr 加熱後、 塩水噴霧試験 48Hr (クロスカット有) JIS K5600-7-1 による	異状なし
耐熱 耐水性	600°C/16Hr 加熱後、 水道水 24Hr 浸漬	異状なし

(1999 年度 JIS 規格による)

試験片作製条件

	下塗: 983	上塗: 601
素材	鉄	
前処理	blast	
塗装方法	エアースプレー	
乾燥条件	常温16Hr	常温24Hr
膜厚(Dry)	20μ m	40μ m