

## 漏電遮断プラグ EA940MH-2A

- ◇家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。
- ◇コンセントに繋ぐだけでとても簡単。



### <仕様>

- 漏電保護専用
- 定格…100V・15A（1500W）
- コード長…45cm
- 感度電流…15mA
- コンセント数…15A×3個
- コンセント形状…接地2P
- SVCT2.0mm<sup>2</sup>×3心
- 動作時間…0.1秒以内
- 入力プラグ…ポッキンプラグ
- 屋内型

- ・サイズ：46×53.5×130mm(ブレーカー)  
60×30×110mm(トリプルコンセント)
- ・重量…400g

### ◇ポッキンプラグ

- ★アースピンが自然に倒れ、2P・3Pどちらのコンセントにも簡単に使えます。
- ★コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

