



表6-35 小形端子カバー (TC-S)

形名	色	遮断器 の極数	適用機種		納期 区分	変化寸法(mm)			梱包内容			外観
			NFB	NV		A	B	C	カバー 数	カバー 取付ねじ	封印 プレート	
EA940MM-115		白 2		— (注1)	◎	43.5	5	30.5	2	—	2	
EA940MM-116		白 3	NF30-CS, MB30-CS (注7)	NV30-CS, NV50-CSA MN30-CS, MN50-CSA	◎	67	5	30.5	2	—	2	
		白 2	NF30-FA/FAU, NF50-FA/FAU	NV30-FA/FAU NV50-FA/FAU	◎	40	7	55	2	—	—	
		白 3			◎	60						
		白 2	NF50-FHU	NV50-FHU	◎	50	5	55.5	2	—	—(注4)	
		白 3	NF50-FHU	NV50-FHU	◎	75	5	55.5	2	—	—(注4)	
		白 2	NF32-CVF	NV32-CVF	◎	36	10	46	2	—	2	
		白 3	NF32-CVF	NV32-CVF	◎	54	10	46	2	—	2	
		白 2	NF32-SVF, NF63-CVF/SVF	NV32-SVF, NV63-CVF/SVF	◎	36	10	65.5	2	—	2	
		白 3	NF32-SVF, NF63-CVF/SVF	NV32-SVF, NV63-CVF/SVF	◎	54	10	65.5	2	—	2	
EA940MM-111		白 2	NF32-SV, NF63-CV/SV/HV, NF125-CVF, NF63-HDV	—	◎	50	5	65.5	2	—	2	
EA940MM-112		白 3	NF32-SV, NF63-CV/SV/HV NF125-CVF, NF63-HDV, NF125-HDV	NV32-SV, NV63-HV NV125-CVF/SVF	◎	75	5	65.5	2	—	2	
		白 2, 3	NF125-SVF	NV63-CV/SV								
		白 3	NF50-HCW	—	△						—(注4)	
		白 2	NF30-KC, MB30-KC NF50-KC	NV50-KC	◎	50	5	55.5	2	—	—(注4)	
		白 3	NF30-KC, NF50-KC MB30-KC, MB50-KC	NV30-KC, NV50-KC MN30-KC, MN50-KC	◎	75	5	55.5	2	—	—(注4)	
EA940MM-113		白 2	NF125-CV/SV	—	◎	60	5	65.5	2	—	2	
EA940MM-114		白 3	NF125-CV/SV	NV125-CV/SV/HV	◎	90	5	65.5	2	—	2	
		白 2, 3	NF63-HRV, NF125-HV/UV	—								
		白 3	NF100-FHU	NV100-FHU	◎	75	5	55.5	2	—	—(注4)	
		白 3	NF100-KC	NV100-KC	◎	75	5	55.5	2	—	—(注4)	
		白 2, 3	NF250-CV/SV/HV NF250-SEV/HEV, NF250-HDV NF125-SEV/HEV, NF125-RV, NF125-HDVA NF250-RV/UV, NF250-HDV, NF250-HDVA NF250-SEVMB/HEVMB/ZEVMB (注6)	NV250-CV/SV/HV NV250-SEV/HEV NV125-SEV/HEV NV250-SEVMB/HEVMB (注6)	◎	105	6.5	65.5	2	—	2	
		白 2	NF100-SRU NF100-HRU	NV100-SRU —	◎	50	5	66	2	—	2	
		白 3	NF100-SRU NF100-HRU	NV100-SRU NV100-HRU				72				
		白 3	NF100-SRU NF100-HRU	NV100-SRU NV100-HRU	◎	75	5	66	2	—	2	
								72				



ワンタッチ式
封印プレートにより封印可能です。

- 注 (1) NVの2極品は3極用TC-Sをご使用ください。
 (2) F形・V形操作として付の場合は形名の末尾にFをご指定ください。
 (F形・V形操作として専用部品でねじ止め式となります。)
 (3) 標準でF・V形操作としてと組合わせてご使用できます。
 (4) ご指定により製作します。
 (5) 端子カバー端面から3mm以上ラップさせて、圧着端子の充電露出部を絶縁テープなどで被覆してください。
- (6) MDU内蔵表示、PAL付、EPAL付の場合は形名の末尾にMPをご指定ください。
 MDU本体取付の場合は形名の末尾に-MDUBをご指定ください。
 (7) MB30-CSの場合は、本体に端子カバー (TC-S) を標準同梱しています。
 (8) 16.78~22.66mm電線適合圧着端子：形名JST22-SNSをご使用される場合、TC-Sの取付けができません。絶縁テープなどで絶縁を行ってください。
 (9) 16.78~22.66mm電線適合圧着端子：形名JST22-S5, BH-22をご使用される場合、TC-Sの取付けができません。絶縁テープなどで絶縁を行ってください。
 (10) 4極用も準備しています。
 (11) 圧着端子の充電露出部は絶縁テープなどで被覆してください。