

基本情報			
製品概要	代表定格26A（AC3級 AC200V級） AC操作 充電部保護カバー DINレール取付 ねじ取付		

特長

10Aフレーム機種で横幅寸法36mm！！

汎用電磁接触器では、業界最小横幅寸法※を実現。※10Aフレーム汎用電磁接触器において(2012年9月現在当社調べ) もちろん他の定格製品も小型化を実現し、お客様の盤の小型化に貢献します。

端子カバーを標準装備

端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。

操作コイル定格の標準範囲拡大

旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。

仕様

種別		電磁接触器	
製品（電磁接触器）		非可逆式電磁接触器	
シリーズ		MS-T	
形名		S-T25	
可逆運転		不可能（非可逆）	
定格容量 [kW]	三相かご形 モータ (AC-3級)	AC200～ 220V	5.5
		AC380～ 440V	11
		AC500～ 550V	11
	三相かご形 モータ (AC-4級)	AC200～ 220V	4.5
		AC380～ 440V	7.5
		AC500～ 550V	7.5
定格使用電 流[A]	三相かご形 モータ (AC-3級)	AC200～ 220V	26
		AC380～ 440V	25
		AC500～ 550V	20
	三相かご形 モータ (AC-4級)	AC200～ 220V	20
		AC380～ 440V	17
		AC500～ 550V	12
	抵抗負荷 (AC-1級)	AC200～ 220V	32
		AC380～ 440V	32
主接点	開放熱電流 [A]	a接点	32
	接点構成		3a
補助接点	定格使用電 流[A] (AC-15 級)	AC110V	6
		AC220V	3
		AC550V	1.2
	定格使用電 流[A]	DC24V	3
		DC48V	1.5

	(DC-13級)	DC110V	0.6
		DC220V	0.3
	開放熱電流[A]		10
	接点構成	標準（特殊）	2a2b
性能	閉路電流量[A]	AC220V	300
	(AC-3級)	AC440V	300
	遮断電流量[A]	AC220V	240
	(AC-3級)	AC440V	240
	機械的耐久性[万回]		1000
	電氣的耐久性[万回]	AC-3級	200
	開閉頻度[回/時]		1800
	操作コイル	操作電圧種類	
特性		入力瞬時[VA]	75
		入力常時〔VA〕	6
		消費電力〔W〕	2.4
操作コイル用サージ吸収		なし	
端子カバー	充電部保護カバー		あり
	配線合理化端子機能		なし
製品取付方法			ねじ、DINレール

注1 定格使用電流は定格使用電圧において性能を満足して使用できる最大電流です。

注2 操作コイルの入力、消費電力はAC200Vコイルに220V60Hz印加した場合の平均値です。

注3 閉路・遮断電流量の開閉回数は各50回（JIS C8201-4-1）

注4 AC-3級電氣的耐久性の（ ）内は、380～550V定格での耐久性を示します。

注5 上記記載のない定格および性能等についてはカタログを参照ください。

注6 国内外規格への適用についてはカタログを参照ください。