

AGB-100



カーボン入りふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコン系粘着剤を塗布した粘着テープです。

AGF-100 FRの帯電防止品で静電気の影響を嫌う工程での使用に適しています。

用途

- ・電子部品
- ・デバイスの製造工程
- ・その他静電気を嫌う用途

使用温度範囲 -60℃ ～ +200℃

構造



特長

- 帯電防止性に優れています。
- テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。
- 寸法安定性・耐候性に優れています。

寸法表

製品番号	呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
		規格品	
AGB-100	0.13	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400	10
	0.18		

特性表

製造番号	呼び厚 (mm)	引張強さ (N/25mm)	粘着力 180°剥離 (N/25mm)	表面抵抗率 (Ω)	最高使用温度 (℃)
AGB-100	0.13	400	11	10 ⁸ 以下	200
	0.18	730	13		

※上表中の数値は一般特性値であり、規格値ではありません。

EA品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
EA944VN-50	0.18	50	10
EA944VN-100		100	