

EA947AE-2
(ボードアンカー)



◆仕様

- 全長…25mm
- 頭部径…13mm
- 適合ネジ径…4.0mm
- 適合ネジ長さ…取付物+20mm以上
- 材質…ダイキャスト製亜鉛合金
- 100個入り


適用母材

硬質石膏ボード(石膏ボード工業会規格:GB-H)
・石膏ボード(JIS:GB-R)及びケイカル板・スラグ石膏板等の
高強度ボード各サイズ

強度

母材の種類	厚さ	引抜(水平)強度	剪断(垂直)強度
		kN(kgf)	kN(kgf)
石膏ボード (石膏ボード工業会 規格:GB-H)	9.5mm	0.89(91)	2.26(231)
	12.5mm	1.17(119)	2.91(297)
	15.0mm	1.17(119)	3.19(326)
石膏ボード (JIS:GB-R)	9.5mm	0.26(27)	0.66(67)
	12.5mm	0.37(38)	0.86(88)
	15.0mm	0.59(60)	1.78(182)



* 引抜強度及び剪断強度は母材の破壊強度です。





◆特長

- ・下穴不要。Vカッターが直進切り込み
- ・先端ドリルポイントが目標をしっかりとキャッチ
- ・バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定
- ・ハイテックスクリューがボード組成を生かし取付けスムーズ
- ・4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング
- ・ドライバーをヒットホールがしっかり捉え、确实、安全にねじ込み

●施工手順



下穴を開けず、ドライバーNo.2で頭部をねじ込んで下さい。



取付物の取付は「適合ネジ径」「適合ネジ高さ」のタピンネジをご使用下さい。