

塗 装 仕 様 書

P1/2-A1

仕 1-10F5-005

オキツモ耐熱塗料 カラーフロン10F-5

耐熱性	200℃	乾 燥	常 温	構 成	1コート
色 調	メリックシルバー	艶	半 艶	容 姿	1液型

特 長 フッ素含有のため、ホコリなどの耐汚染性、耐摩耗性に優れ、また耐候性にも優れています。

適用素材 アルミ、鉄、ステンレス

用 途 屋内加熱設備外面 など

塗装仕様

素 地 調 整	2種ケレン以上 手工具、電動工具 又は ブラストによる	
塗 装 方 法	ハケ、スプレー	
希 釈 剤	No.50B、No.100Bシンナー	
希 釈 率	ハケ	0 ～ 10wt%
	スプレー	0 ～ 10wt%
標 準 膜 厚 (Dry)	15μ m	
塗 装 回 数	ハケ	1回
	スプレー	1回
標準使用量	ハケ	110g/m ² /回
	スプレー	150g/m ² /回
乾 燥	常温 (半硬化)	

- ・外気温により、標準使用量は変動する可能性があります。
- ・塗装後の塗膜は指触乾燥程度で完全硬化には至っていません。
(目安として 180℃程度の熱が 20～30 分以上かからないと完全硬化には至りません)
- ・稼動により一時的に粘着性を帯び発煙しますが、やがて煙は止まり塗膜は硬化します。
- ・希釈剤は目安として、20℃未満の場合は No.50B シンナー、20℃以上の場合は No.100B シンナーをお使い下さい。

荷 姿 800g、3Kg、16Kg