

KN,KS

ナールド ノブ

標準
在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231

追加工可

ネジ
カット

ネジ
締付け

P.2200~

Original ELESA Model B.193

elasa



(スチール製)



(SUS製)




KS
(オネジ)




KN
(メネジ)




KN-T
(メネジ貫通)



KN KN-SUS
(メネジ)



KN-T
(メネジ貫通)



KS KS-SUS
(オネジ)

タイプ	ノブ	メネジ	オネジ
KN	フェノール樹脂 光沢仕上げ ブラック	黄銅 (カドミウム低減材)	—
KN-T		SUS303	—
KN-SUS		—	S10C 亜鉛メッキ
KS		—	SUS303
KS-SUS		—	—

KN KN-SUS (メネジ)

黄銅製		SUS製		D	M	H	D ₁	S	質量 (g)
品番	Lf	品番	Lf						
EA948AE-1 KN15C	6	—	—	15	M 3×0.5	11	11	2	4
EA948AE-2 KN15		—	—		M 4×0.7				
EA948AE-3 KN15B	5	KN15B-SUS	6	18	M 5×0.8	12	13	3	5
EA948AE-4 KN18		—	—		—				
EA948AE-5 KN20	6	KN20 -SUS	6	22	M 6×1	14	15	4	8
—		—	—	26		18	19	6	13
—	10	KN25 -SUS	10	31	M 8×1.25	24	24	6	20
EA948AE-7 KN30		—		36		23	27	8	30
EA948AE-8 KN35	13	—	—	40	M10×1.5	26	29	10	38
EA948AE-9 KN40		—	—	50		32	36	12	73
EA948AE-10 KN50A	17	—	—	50	M12×1.75	32	36	12	80
EA948AE-11 KN50B	20	—	—						80

在庫・納期

TEL.0575-28-4811

製品情報

TEL.0575-32-2239

株式会社

イマオ コーポレーション

KN-T (メネジ貫通)

品番	D	M	H	D ₁	S	L _f	d ₂	質量 (g)	
KN15T	15	M 4×0.7	11	11	2	10	6	4	
KN18T	18	M 5×0.8	12	13	3		7	5	
KN20T	22	M 6×1	14	15	4	11	8	8	
KN25T	26		M 8×1.25	18	19	6	15	10	16
KN25T A									
KN30T	31							24	
KN30T A								24	
KN40T	40	M10×1.5	26	29	10		14	40	

KS KS-SUS (オネジ)

スチール製	SUS製	D	M	H	D ₁	S	L	質量 (g)	
品番	品番								
KS15× 6C	KS15× 6C-SUS	15	M 3×0.5	11	11	2	6	3	
KS15×10C	KS15×10C-SUS						10	4	
KS15× 6A	KS15× 6A-SUS		6				3		
KS15×10A	KS15×10A-SUS		10				4		
KS15×16A	KS15×16A-SUS		16				5		
KS15×10B	KS15×10B-SUS		10						
KS15×16B	KS15×16B-SUS		16				6		
KS18×10	—	18	M 5×0.8	12	13	3		10	6
KS18×16	—						16	7	
KS20×10	KS20×10 -SUS	22	M 6×1	14	15	4	10	9	
KS20×16	KS20×16 -SUS						16	10	
KS20×25	—						25	12	
KS25×16	KS25×16 -SUS	26		M 6×1	18	19	6	16	14
KS25×25	KS25×25 -SUS		25					16	
KS25×16A	—		16					20	
KS25×25A	—		25					23	
KS30×16	—	31	M 8×1.25	18	24	8	16	25	
KS30×25	—						25	28	
KS30×40	—						40	32	
KS35×25	—	36		M 8×1.25	23		27	8	25
KS35×40	—		40			42			
KS40×30	—	40	M10×1.5		26	29	10	30	59
KS50×40	—	50			32	36	12	40	94

技術データ

使用温度 max.110℃ min.-20℃

追加工を承ります!
