



塗装仕様書

technical
information

P1/2-A3
仕 1-322-005

オキツモ耐熱塗料 No.322

耐熱性	300℃	乾 燥	常 温	構 成	1コート
色 調	ブルー	艶	半 艶	容 姿	2液型

特 長 耐熱変色性、耐熱光沢保持性、耐候性に優れています。

適用素材 アルミ、ステンレス

用 途 屋内加熱設備外面 など

塗装仕様

素 地 調 整	2種ケレン以上 手工具、電動工具 又は ブラストによる	
塗 装 方 法	ハケ、スプレー	
硬 化 剤 [可使時間]	1.5wt% [24時間]	
希 釈 剤	No.50、No.100シンナー	
希 釈 率	ハケ	0 ~ 10wt%
	スプレー	10 ~ 20wt%
標 準 膜 厚 (Dry)	30 μ m	
塗 装 回 数	ハケ	1回
	スプレー	1回
標 準 使 用 量	ハケ	150g/m ² /回
	スプレー	190g/m ² /回
乾 燥	常温 (半硬化)	

- ・外気温により標準使用量は、変動する可能性があります。
- ・塗装後の塗膜は指触乾燥程度で完全硬化には至っていません。
(目安として 180℃程度の熱が 20~30 分以上かからないと完全硬化には至りません)
- ・稼動により一時的に粘着性を帯び発煙しますが、やがて煙は止まり塗膜は硬化します。
- ・希釈剤は目安として、20℃未満の場合は No.50 シンナー、20℃以上の場合は No.100 シンナーをお使い下さい。

荷 姿 1Kg、4Kg、16Kg (硬化剤付き)