


○ 軽荷重用

○ 本体 材質
処理
センターピン 材質
硬度スチール
黒染め
スチール
HRC 56~60

	A	B	C	D	E	重量(g)	圧力(N)	最小-最大
DA-41	M4X0.7	1.8	9	1.5	0.6	0.4	3-10	
DA-42	M5X0.8	2.4	12	2	0.8	1	3-10	
DA-43	M6X1	2.7	14	2	1	1.7	4-10	
DA-44	M8X1.25	4	16	2	1.2	4	7-15	
DA-45	M10X1.5	4.5	19	2.5	1.6	7	9-16	
DA-46	M12X1.75	6	22	3.5	2	13	14-26	
DA-47	M16X2	8.5	24	4.5	2.5	24	22-50	

(単位mm)

PLUNGERS <プランジャー>

プランジャーはネジ部の本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってセンターピンあるいはボールを上下ストロークします。小型の形状は機械装置・治工具に内蔵されるのに好都合であり、plungers(突っ込む)の語源の通り、割り出しやストップバーなどの手軽な位置決め部品として、金型、各種機械、治工具などに広くご利用いただいている。独Heinrich Kipp Weakの熟練技術で製造された製品は我が国を始め欧州・米国などへ輸出され、世界各地で高い信頼を獲得しております。

特長

- ・単純な設計で割り出し・位置決め機構が利用できます。

