


EA948DA-61～-69 (スプリングプランジャー)

- 重荷重用
- 本体・センターピン材質…
スチール SUM22L(四三酸化鉄皮膜)
- 硬度…HRC56～60



| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 重量(g) | 圧力(N) 最小-最大 |
|-------|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|----------------|
| DA-61 | M3X0.5 | 1 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | - | 0.35 | 0.5-3 |
| DA-62 | M4X0.7 | 1.5 | 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | - | 0.8 | 5-16 |
| DA-63 | M5X0.8 | 2.4 | 18 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 7 | 1.3 | 6-20 |
| DA-64 | M6X1 | 2.7 | 20 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2.5 | 7-20 |
| DA-65 | M8X1.25 | 3.5 | 22 | 3 | 3 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 8 | 6 | 9-35 |
| DA-66 | M10X1.5 | 4 | 22 | 3 | 3.5 | 1.4 | 1.6 | 3 | 9 | 9 | 9-35 |
| DA-67 | M12X1.75 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 10-55 |
| DA-68 | M16X2 | 7.5 | 32 | 5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 5 | 14 | 35 | 45-100 |
| DA-69 | M20X2.5 | 10 | 40 | 7 | 8 | 3 | 2.5 | 6 | - | 67 | 60-120 |


(単位mm)


PLUNGERS <プランジャー>

プランジャーはネジ部の本体にスプリングを内蔵し押し圧によってセンターピンあるいはボールを上下ストロークします。小型の形状は機械装置・治具に内蔵させるのに好都合であり、plungers(突っ込む)の語源の通り、割り出しやストッパーなどの手軽な位置決め部品として、金型、各種機械、治具などに広くご利用いただいています。独Heinrich Kipp Weakの熟練技術で製造された製品は我が国を始め欧州・米国などへ輸出され、世界各地で高い信頼を獲得しております。


特長

- ・単純な設計で割り出し・位置決め機構が利用できます。







割り出し盤での予備指針




割り出し盤に




割り出し・位置決めに




ピラーのストッパー




ピラーストッパーに




偏心円レバーのストッパー



位置決めに



穴抜きパンチ作業のキッカーピン



パンチ作業のストッパー