


- 難燃性で、機械的強度に優れた“ポリアミド”(UL 認定材料)を使用しています。
- 適合するケーブル外径がφ3.0~φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。



グレー



(単位：mm)

形 番	E A 品 番	適 合 ケー ブル 外 径	ねじ(参考)		取付 穴径	取付 板厚 最大	本体・キャップ寸法										ロックナット寸法				ゴム ッキン 厚
			管 用 平 行 ねじの呼称	厚壁電線管 ねじの呼称			max A	max B	C	φD	φE	F	外径 φK	長さ L	G	H	J				
SCL-6A	EA948HS-1	φ 3.0~4.5	G ¼	—	φ14	4	31.0	21.5	11.4	7.0	18.5	17	13.2	11.0	18.5	17	5	1.5			
SCL-6B	EA948HS-2	φ 4.5~6.5					35.0	25.5	13.2	11.0	26.0	24	16.7	11.0	27.0	24	5	1.5			
SCL-10A	EA948HS-3	φ 6.5~8.5	G ⅜	—	φ17	4	37.0	27.5	14.0	15.5	32.0	30	21.0	11.0	33.0	30	5	1.5			
SCL-10B	EA948HS-4	φ 8.5~10.5					40.0	29.5	15.7	19.5	38.0	36	26.4	12.0	40.0	36	5	1.5			
SCL-14A	EA948HS-5	φ10.5~12.5	G ½	CTG16	φ22	4	43.0	32.5	16.7	24.0	43.0	41	33.2	12.5	44.0	41	5	2.0			
SCL-14B	EA948HS-6	φ12.5~14.5					45.5	34.0	18.1	30.8	51.0	48	41.9	13.5	51.0	48	6	2.0			
SCL-18A	EA948HS-7	φ14.5~16.5	G ¾	CTG22	φ28	4	47.8	36.5	18.5	26.0	47.8	46	36.5	14.0	47.8	46	6	2.0			
SCL-18B	EA948HS-8	φ16.5~18.5					50.0	39.0	19.5	27.0	50.0	48	47.8	16.0	50.0	48	6	2.0			
SCL-22A	EA948HS-9	φ18.5~20.5	G 1	CTG28	φ34	4	56.5	42.5	25.0	40.0	61.0	58	47.8	16.0	61.0	58	6	2.0			
SCL-22B	EA948HS-10	φ20.5~22.5					59.0	45.0	26.0	43.0	59.0	57	50.0	18.0	59.0	57	6	2.0			
SCL-30A	EA948HS-11	φ22.0~24.0	G 1¼	CTG36	φ42	4	63.5	48.5	28.0	45.0	68.0	65	52.8	20.0	68.0	65	6	2.0			
SCL-30B	EA948HS-12	φ24.0~27.0					66.0	51.0	29.0	48.0	66.0	64	55.0	21.0	66.0	64	6	2.0			
SCL-30C	EA948HS-13	φ27.0~30.0	G 1½	CTG42	φ48	6	70.5	54.5	31.0	50.0	75.0	72	58.8	24.0	75.0	72	6	2.0			
SCL-38A	EA948HS-14	φ30.0~32.0					77.5	60.5	34.0	55.0	82.0	79	64.8	26.0	82.0	79	6	2.0			
SCL-38B	EA948HS-15	φ32.0~35.0					84.5	66.5	37.0	60.0	90.0	87	70.8	28.0	90.0	87	6	2.0			
SCL-38C	EA948HS-16	φ35.0~38.0					91.5	72.5	40.0	65.0	98.0	95	76.8	30.0	98.0	95	6	2.0			
SCL-30 / 6.5-4ST(グレーのみ)		φ6.5×4 穴	G 1¼	CTG36	φ42	4	45.5	34.0	18.1	30.8	51.0	48	41.9	13.5	51.0	48	6	2.0			
SCL-30 / 6.5-5ST(グレーのみ)		φ6.5×5 穴					47.8	36.5	18.5	26.0	47.8	46	36.5	14.0	47.8	46	6	2.0			
SCL-30 / 6.5-7ST(グレーのみ)		φ6.5×7 穴					50.0	39.0	19.5	27.0	50.0	48	47.8	16.0	50.0	48	6	2.0			

使用温度範囲 - 40℃~85℃

●SCL-14、18、22、30、38は電線管用ロックナット(金属製)も使用できます。

●ゴムスリーブの穴なしタイプも取り揃えております。

●φ6.5用詰め栓(30TM)もご用意しております。

●4穴、5穴、7穴はスリット付のため密閉性能が低下いたします。

★ポリアミドの特性として、保管条件によっては添加物が表面に浮き出たり、紙類との接触により黄変することがありますが、いずれも性能に影響はありません。

ゴムスリーブの標準色	
ゴムスリーブ A(形番末尾 A)	黒
ゴムスリーブ B(形番末尾 B)	グレー
ゴムスリーブ C(形番末尾 C)	黒



種 類 分 類 代表的薬品名			SCL 形 ,SCS 形 ,SCH 形 ,SCF 形		
			本 体 PA	ゴムスリーブ NBR	ゴムパッキン CR
耐 無 機 薬 品 性	弱酸	炭酸 シアン化水素酸 } 10% 硫化水素酸	○	○	○
	強酸	硫酸 塩酸 } 10% リン酸	△	○	○
	酸化性酸 (低濃度)	硝酸 過塩素酸 } 10% 過マンガン酸	△	○～△	○
	酸化性酸 (高濃度)	硝酸 過塩素酸 } 60% 過マンガン酸	×	×	×
	弱アルカリ	重炭酸ソーダ 消石灰 } 10% アンモニア水	○	○	○
	強アルカリ	苛性ソーダ 苛性カリ } 10% 水酸化バリウム	○	○	○
	塩類	食塩 5% 塩化アンモニウム } 10% 硫酸ナトリウム	○	○	○
耐 有 機 薬 品 性	有機酸	蟻酸, 酢酸 シュウ酸	○～△ 注 1	○	○ 注 1
	アルコール	メチルアルコール エチルアルコール ブチルアルコール	△	△	○
	エーテル	メチルエチルエーテル ジエチルエーテル エチルセロソルブ	○	△～×	×～△
	ケトン	アセトン メチルエチルケトン ベンゾフェノン	△	×	×
	エステル	酢酸メチル 酢酸エチル 酢酸ブチル	○	×	×
	鎖式炭化水素	メタン, エタン, プロパン エチレン, プロピレン ヘキサン, ブタン	○	○	○
	芳香族炭化水素	ベンゼン, トルエン キシレン	○	×	×
	塩素化炭化水素	二塩化エチレン クロロホルム トリクレン	×	×	×
	その他	石油ベンジン ガソリン, ナフサ モービル油, 灯油 軽油, 重油 潤滑油, グリース	○	△	△

(備考) (1)○: 40℃以下で耐える △: 若干侵される ×: 侵される

(2)注 1: 氷酢酸および90%蟻酸に侵される

(3)上表は薬品浸漬試験結果です。ガスおよび蒸気雰囲気では、△印はほとんど問題なく使用できます。

(4)上表にない薬品については、お問い合わせ下さい。

*使用条件によっては上記性能と異なる場合があります。ご使用に際しては事前テストでご確認願います。

PA: ポリアミド PP: ポリプロピレン ABS: ABS 樹脂

CR: クロロプレンゴム NBR: ニトリルゴム IIR: ブチルゴム EPT, EPDM: エチレン・プロピレンゴム

PPS: ポリエチレンサルファイド SR: シリコンゴム