

EA949HS-181～-189 【低振動型】防振ゴム




■特長

- ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。
- 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振もできます。
- 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させます。
- 機械への取り付けが簡単にできます。

■用途

- 建設設備：送風機、ポンプ、圧縮機、配管等
- 産業機械：エンジン、発電機、配電盤等
- 計測機械：振動試験機、計器盤等



廃番

廃番

廃番

品番	標準寸法 mm											Z方向支持荷重 N[kgf]	Z方向許容荷重 N[kgf]	Z方向ばね定数 Kz N/mm[kgf/cm]	剛性比 K _x /K _z	重量g
	D1	H	t1	t2	d	ℓ	s	A	P	D2	d1					
HS-181	35	30	2.3	3.2	M8	24	20	93	73	50	11.5	140 {14}	280 {29}	55 {56}	0.18	114
HS-182												250 {26}	500 {50}	100 {100}	0.18	116
HS-183												400 {41}	800 {80}	160 {160}	0.18	118
HS-184	50	35	3.2	3.2	M10	30	25	104	84	60	11.5	350 {36}	700 {70}	120 {12}	0.16	209
HS-185												490 {50}	980 {100}	170 {17}	0.16	214
HS-186												780 {80}	1600 {160}	270 {280}	0.16	215
HS-187	80	50	4.5	4.5	M12	45	45	166	134	100	13.5	620 {63}	1300 {130}	150 {150}	0.15	672
HS-188												1200 {120}	24000 {240}	290 {300}	0.15	692
HS-189												2000 {200}	3900 {400}	470 {480}	0.15	696