

ニトハルマック XG 用トップコート

ニトハルマック XG-T/XG-T(LW)

概 要

ニトハルマック XG-T および XG-T(LW) はアクリルエマルジョンを主成分とし、不活性無機充てん剤、顔料等を加えた水性上塗り材です。

また、XG-T(LW) は寒冷紗等の補強材と組み合わせて表面強度を向上させた皮膜が形成できます。

特 長

- XG テープ施工後の初期べたつきを抑えます。
- テープの美観・耐久性・耐水性を向上させます。

標準サイズ

表 1. 標準サイズ

品 番	規 格	入数/ケース
XG-T	4kg/缶	2 缶
XG-T (LW)		

一般特性

表 2. 一般特性

項 目	単 位	XG-T	XG-T (LW)	試験方法
		測 定 値		
外 観	—	シルバーグレー色	グレー色	—
粘 度	Pa·s	1.10	4.80	B 型粘度計
比 重	—	1.10	1.60	JIS K 5600
加熱残分	%	59.1	71.3	JIS K 5601
乾燥時間	h	3 以内	3 以内	JIS K 5600

管理番号: ANT-008-J-2 2013/12/04 1/2

ご注意: 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

注意事項

- 使用前によくかき混ぜ、原液のまま使用ください。
- ローラーハケなどで規定量を2回に分け均一に塗布してください。2回目は指触乾燥を確認して塗布ください。
- 5℃以下、また雨天、凍結が予想される天候の場合は施工を避けてください。
- 取扱い中は保護具、保護手袋を着用ください。
- 皮膚に触れてかぶれたりする場合は、速やかに拭き取り水と石鹼で洗ってください。
- 目に入った時は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 直射日光を避け温湿度の管理された場所（温度10～30℃、湿度30～80%、常圧）の室内で、納入時の包装形態で保管してください。
- 開封後は保管せず使い切ってください。

- お問合せ先 …テクニカルサポートセンター工業材料グループ T-FOX
E-mail : tfox@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7838 FAX:0532-41-8446

管理番号: ANT-008-J-2 2013/12/04 2/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。