


[スチール製]スプリング突き出しピン

<特長>


- ・バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
- ・ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
- ・固定には六角ナット、又は接着剤を使用。
- ・RoHS指定適合品

41~43 46~48



品番	形状	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	バネ力(N)	重量(g)	材質		
														本体	ピン	スプリング
EA949RM-41	ラウンドタイプ	M8X1.25	7.6	44	9	19	3	7	4	8	8	1.5~7.4	10	SCM435 黒染め HRC33~39	SCM435 黒染め HRC33~39	SUS304WPA
EA949RM-42		M10X1.5	9.9	55	11	23	4	8	5	10	10	2.5~10.7	20			
EA949RM-43		M12X1.75	12.3	67	13	28	5	10	6	12	12	3.6~14.5	35			
EA949RM-46	フラットタイプ	M8X1.25	7.6	44	9	19	3	7	4	8	8	1.5~7.4	10			
EA949RM-47		M10X1.5	9.9	55	11	23	4	8	5	10	10	2.5~10.7	20			
EA949RM-48		M12X1.75	12.3	67	13	28	5	10	6	12	12	3.6~14.5	35			

ハンドリング装置での、位置決め及び衝撃緩衝



ハンドリング装置での、ワーク払出し

